

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Gardner komparatör

Gardner Scale, 3-Field Visual Measurement



- Tek Skalalı Ölçüm için kompakt, görsel ölçüm sistemi
- Bağımsız: Skala ölçümü için gereken her şeyi içerir
- Kolay kullanım, hızlı & doğru
- Optimum doğruluk için 3 alanlı görüş

Ürün No: 345010

### Gardner skalasının doğru şekilde tespit edilmesi

AF 228, skalayı bir disk çifti aracılığıyla oluşturan 18 cam standardı içerir.

### Renk değerlerinin hızlı tespiti

Hızlı sonuçlar elde etmek için numune rengini doğrudan renk değerleriyle karşılaştırabilirsiniz.

### Kolayca ulaşılan optimum renk doğruluğu

3 alanlı görüşün avantajı, renk skalası üzerinde numunenin ve üst üste yer alan iki camın aynı anda gözlemlenmesidir. Bu da, ideal renk uyuşmasını daha kolay ve daha hızlı bir şekilde elde etmenizi sağlar.

### Tolerans Seviyesi Ayarlarını Kolaylaştırır

Önceden belirlenen renk sınırları içinde hızlı bir renk doğrulaması için, cam standardı iki sınırlayıcı renge ayarlanabilir. Böylece, numunenin tolerans sınırları içinde olup olmadığı kolayca kontrol edilebilir.

### Garanti sabit ışık koşulları

Cihazdaki volfram halojen ampul, CIE Standardı ışık verici C\*ye göre renk düzeltmesi yapılmıştır; bu da renk tespiti için ışık koşullarının sabit olmasını garanti eder..

### Standartlarla Uyumluluk

Her 3000 komparatör, standartlarla belirlenen uygun yol uzunluğu için doğru kuvvetlerle donatılmıştır.

## Sanayi

Diğer Sanayiler | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

## Uygulama

Kimyasallar | Petrol Yağları ve Balmumları | Yenilebilir Yağlar

## Gardner komparatör

Petrol mumları, kimyasal maddeler ve yemeklik yağların renginin, & Gardner skalasına uygun olarak renklendirilmiş cam filtreler aracılığıyla doğrudan karşılaştırma yoluyla görsel olarak tespit edilmesi için kullanılan 3 alanlı bir cihaz.

## Teknik Veri

**Applicable Standard** ASTM D509  
ASTM D1544  
ASTM D6166

**Renk Türü** Transparent

**Taşınabilirlik** Benchtop

## Teslimat Kapsam Metni

- 3000 komparatör
- 2 x cam disk
  - 4/30-1 (sol) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  - 4/30-2 (sağ) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 10,65 mm çaplı 2 x test tüpü

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya