

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## EC 3000 ASTM Color

Passaggio dalla misurazione visiva alla misurazione automatica del colore



- Campo di misura: 0 – 8
- Visualizzazione del comparatore a 3 campi e risultati numerici
- Dalla misurazione visiva (soggettiva) alla misurazione elettronica (oggettiva) del colore
- Immediato e preciso - Direttamente pronto per l'uso

N. ordine: 163010

### Doppio display per la misurazione del colore

A colori sullo schermo  
Display numerico sullo schermo

### Facile passaggio dalla misura visiva a quella elettronica

Alcuni addetti alla misurazione dei colori, abituati alla serie Comparator tradizionale, sono terrorizzati dall'idea del passaggio ad un sistema elettronico. La sicurezza di affidarsi a distinzioni cromatiche fisiche è diminuita. Questa transizione è stata ora resa più semplice.

### Tecnologia Touch Screen

Questo consente loro di programmare lo strumento con menu intuitivi sullo schermo.

### Impostazioni programmabili

Possono impostare la lingua\*, la data, l'ora e le viste preferite, nonché creare progetti con impostazioni di tolleranza individuali.

### Sistema di allarme a schermo

Con informazioni istantanee sul campione, possono inoltre reagire direttamente a risultati che possono essere al di fuori delle tolleranze.

Entro la tolleranza = verde  
Fuori dalla tolleranza = rosso  
Al limite di tolleranza = giallo

### Ergonomia e interfaccia di facile utilizzo

Per una rapida messa in funzione e un facile supporto garantiti.

### Facile archiviazione e condivisione dei risultati

Un'ampia memoria dati (> 20.000 misure) e la porta USB assicurano che i risultati possano essere memorizzati e condivisi facilmente.

### Misura su una scala

La serie è composta attualmente da quattro strumenti con scale di misura individuali: Platino-Cobalto/Colore/Colore Apha (ASTM 1209), Colore Gardner (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCS Td 1a, MS 817 Parte 10), Colore Saybolt (ASTM D 156, ASTM D6045) e Colore ASTM (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

\* Lingue supportate: Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese, russo.

## Industria

Industria olearia

## Applicazione

Oli minerali e cere

## EC 3000 ASTM Color

La serie EComparator progredisce nella misurazione del colore, consentendo di convertire i dati visivi (soggettivi) in dati elettronici (oggettivi). Con la serie EComparator è ora possibile visualizzare le distinzioni cromatiche con display a colori e numerici sullo schermo.

Questa serie è composta attualmente da due dispositivi con scale misurabili individualmente: Colore Saybolt (ASTM D 156, ASTM D6045) e ASTM (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

## Dati tecnici

<b>Applicable Standard</b>	ASTM D1500 ASTM D6045 ISO 2049
<b>Colour Type</b>	Transparent
<b>Display</b>	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
<b>Interfacce</b>	USB
<b>Memoria interna</b>	> 20.000 misure
<b>Alimentazione elettrica</b>	USB 2.0 (connettore mini USB) 4 batterie (AA)
<b>Tastiera</b>	Tastiera a membrana con 3 tasti
<b>Involucro</b>	ABS ritardante di fiamma
<b>Portabilità</b>	Portatile
<b>Touchscreen</b>	No
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Russo, Cinese, Giapponese
<b>Dimensioni</b>	106 x 57 x 210 mm

## Fornitura

Alloggiamento portatile con:

- Strumento EC 3000
- 2 x Cuvette in vetro W100 OG
- 2 x Cuvette in plastica W100
- 2 x Vetri di riferimento standard
- 2 x 60 mL Standard di riferimento liquidi
- Alimentazione elettrica (collegamento per Regno Unito, Europa, Stati Uniti)
- Cavo USB
- Confezione con 4 batterie AA

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies