

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Comparatore per gasoli da petrolio (AF650)

ASTM Oils Scale, 3-Field Visual Measurement



- Sistema di misura visivo compatto per la misura su scala singola
- Indipendente: Contiene tutto ciò che serve per la misura della scala
- Funzionamento semplice, preciso e accurato
- Vista a 3 campi per una precisione ottimale

N. ordine: 345030

Determinazione accurata della scala degli oli ASTM

L'AF 650 incorpora 16 standard in vetro, che rappresentano la scala in una coppia di dischi.

Rapida determinazione dei valori cromatici

Per risultati rapidi è possibile confrontare il colore del campione direttamente con i valori cromatici.

Accuratezza cromatica ottimale facilmente ottenibile

Il vantaggio della vista a 3 campi è l'osservazione simultanea del campione e di due vetri consecutivi sulla scala cromatica. In questo modo è più facile e veloce per voi ottenere la corrispondenza cromatica ideale.

Facilita le impostazioni del livello di tolleranza

Lo standard del vetro può essere impostato sui due colori delimitanti per una rapida valutazione del colore entro limiti di colore predeterminati. In questo modo è facile controllare se il campione rientra nell'intervallo di tolleranza.

Condizioni di illuminazione costanti garantite

La lampada alogena al tungsteno nello strumento è corretta per il colore secondo l'illuminante standard CIE C*, che garantisce condizioni di luce costanti per la determinazione del colore.

Conformità alle norme

Ogni Comparator 3000 è equipaggiato con le cuvette corrette per la lunghezza del percorso appropriata prescritta dalla norma.

* Nella versione EBC, il filtro C viene sostituito dal filtro B come prescritto dalla norma.

Industria

Industria olearia

Applicazione

Oli minerali e cere

Comparatore per gasoli da petrolio (AF650)

Strumento a 3 campi per la determinazione visiva del colore di campioni di petrolio e cera secondo la scala cromatica ASTM, mediante confronto diretto con i filtri in vetro colorato.

Dati tecnici

Applicable Standard ASTM D1500
ASTM D6045
ISO 2049

Colour Type Transparent

Portabilità Benchtop

Fornitura

- **Comparator 3000**
- **1 coppia di dischi di vetro**
 - 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5
 - 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0
- **3 x Recipienti per campioni in vetro**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies