


# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## TG 268 glansmeterapparaat

Hoogwaardige, flexibele en draagbare glansmeter - 20°/60°/85° meethoek



- Hoge, middelmatige tot lage glans in één apparaat:
- 20°, 60° en 85°
- Flexibele meetmethodes - basis, statistische, continue
- Compact, modern design met touchscreeninterface

Bestelnr.: 403045

### Ideaal, flexibel glansmeterapparaat

Met zijn 20°/60°/85° detectorhoeken is de TG 268 ideaal voor het meten van gemiddelde glanswaarden op coatings, kunststoffen en aanverwante materialen.

De flexibiliteit wordt nog vergroot door de mogelijkheid van basis-, statistische en continuïteitsmeetmethoden voor uniformiteitscontrole bij grote oppervlaktemetingen.

### Geschikt voor gebruik over langere tijd

De TG 268 is ontwikkeld met ergonomische eigenschappen voor een eenvoudige bediening over een lange periode.

### De modernste technologie vereenvoudigt het gebruik

Metingen worden ook vereenvoudigd door de touchscreentechnologie en intuïtieve, geïntegreerde, op symbolen gebaseerde software die u helpt bij het aanpassen van uw apparaat, inclusief maar niet beperkt tot:

Gegevensbeheer, -controle en -verwijdering evenals functie-instellingen.

### Eenvoudige en snelle kalibratie

Een eenvoudig te gebruiken on-screen-menu leidt de gebruiker door de kalibratieprocedure met een meegeleverde kalibratieplaat, waardoor het proces versneld en vereenvoudigd wordt.

### Bekijk de resultaten op het apparaat of op de PC

Standaard is de TG 268 uitgerust met een gratis exemplaar van de OnGloss-software voor de weergave van de resultaten op de PC (via USB-kabel) en met printfuncties voor het QC-rapport en andere functies.

### Snelle en eenvoudige vergelijking van gegevens

Snelle en eenvoudige datavergelijking door de mogelijkheid om 5 dataseries weer te geven inclusief opslagcapaciteit van meer dan 5000 datasets.

Metingen die worden uitgevoerd door tegen het monster te drukken, geven de opname, datum en tijd aan die worden geregistreerd via een eenvoudige 'geslaagd' en 'niet geslaagd' optie.

### Ondersteunt verschillende normen

De TG 268 ondersteunt de volgende standaard glanswaarden: ASTM D523, ASTM C584, ASTM D2457, BS3900 D5, DIN 67530, DIN EN ISO 2813, EN ISO 7668 en JI Z 8741.

### Lange levensduur

De witte ledlichtbronnen garanderen een gemiddelde levensduur van 5 jaar of meer dan 3 miljoen metingen.

### Applikation

Deklagen | Huishoudelijke producten | Kunststoffen | Textiel

### TG 268 glansmeterapparaat

De TG 268 is een erg veelzijdige, draagbare glansmeter ontworpen voor een snelle, nauwkeurige en precieze glanswaardebepaling voor een breed scala aan producten. Met zijn keuze uit 20°, 60° en 85° meethoeken is de TG 268 ideaal voor het meten van lage, middelhoge of hoge glanswaarden van coatings, kunststoffen en aanverwante ma-

terialen. Het apparaat is ook geschikt voor de uniformiteitscontrole van grote oppervlakken in de continuïteitsmodus.

## Technische gegevens

<b>Colour Type</b>	Opaque
<b>Display</b>	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
<b>Interfaces</b>	USB RS 232
<b>Messbereich</b>	0 - 10 glanseenheden, reproduceerbaarheid $\pm 0,1$ glanseenheden, reproduceerbaarheid $\pm 0,2$ glanseenheden 10 - 100 glanseenheden, reproduceerbaarheid $\pm 0,2$ glanseenheden, reproduceerbaarheid $\pm 0,5$ glanseenheden 100 - 2000 glanseenheden, reproduceerbaarheid $\pm 0,2\%$ glanseenheden, reproduceerbaarheid $\pm 0,5\%$ glanseenheden
<b>Measuring Angle</b>	20° / 60° / 85°
<b>Measuring Area</b>	20°: 10 x10 ; 60°: 9 x15 ; 85°: 5 x 36
<b>Meetbereik</b>	20°: 0 - 2000 GU ; 60°: 0 - 1000 GU ; 85°: 0 - 160 GU
<b>Division Value</b>	0.1 GU
<b>intern geheugen</b>	Basic Mode: 1000 ; Statistical Mode: 5000 ; Continuous Mode: 5000
<b>Meetperiode</b>	1.0 s
<b>Stroomvoorziening</b>	3200 mAh Li-ion Battery
<b>Levensduur batterij</b>	> 1000 times (within 8 hours)
<b>Draagbaarheid</b>	Draagbaar
<b>Talen gebruikersmenu</b>	Engels
<b>Afmetingen</b>	160 x 90 x 75 mm

## Leveromvang

- TG 268 draagbaar glansmeterapparaat
- OnGloss-software (PC)
- Kalibratieplaat
- USB-kabel
- Externe DC-adapter
- USB-stick met gebruikershandleiding in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees en Chinees
- Robuuste draagtas
- **Optionele accessoires**
- Micro-printer (afzonderlijk verkrijgbaar)

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje