



Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



TG 60 glansmeter

Oorspronkelijke meetwaarde van zacht glanzende materialen onder een hoek van 60°



- Oorspronkelijke meetwaarde van zacht glanzende materialen onder een hoek van 60°
- Comfortabel gebruik gedurende lange tijd met een nieuw ergonomisch ontwerp
- Gemakkelijk te gebruiken met groot touchscreen
- Snelle datavergelijking - weergave van 5 meetsets

Bestelnr.: 403050

Draagbaar en handzaam

Met een gewicht van slechts 350 gram is de TG 60 de perfecte lichtgewicht draagbare halfglansmeter. Het compacte en ergonomische ontwerp is gemakkelijk met één hand te bedienen, waardoor vermoeidheid van de gebruiker wordt voorkomen. Dankzij de mogelijkheid om 1.000 metingen uit te voeren met een batterijlevensduur van 8 uur kan de TG 60 gedurende langere tijd overal op het terrein worden gebruikt.

Kalibratie

Elke TG 60 wordt geleverd met een kalibratieplaat en een gemakkelijk te gebruiken kalibratiegids op het scherm, waardoor de hele procedure snel en eenvoudig verloopt voor de gebruiker.

Gratis software

De TG 60 wordt standaard geleverd met een gratis PC-softwarepakket. De OnGloss software maakt een gedetailleerde gegevensanalyse mogelijk, die vervolgens kan worden gedeeld of afgedrukt via de optionele microprinteraccessoire.

Geschikt voor meerdere standaarden

De TG 60 is in staat om de volgende standaard glansgraden te ondersteunen: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 en JIS Z 8741.

Applikation

Deklagen | Huishoudelijke producten | Kunststoffen | Textiel

TG 60 glansmeter

De TG 60 is een instapmodel handheld halfglansmeter met een high-end specificatie. Het ergonomisch design, de flexibiliteit en de intuïtieve touch screen technologie maken de TG 60 even geavanceerd als elke andere handheld halfglansmeter op de markt. Door gebruik te maken van de standaard referentiehoek van 60° is de TG 60 de ideale keuze voor algemene glansmetingen.

Technische gegevens

Colour Type	Opaque
Display	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
Interfaces	USB RS 232
Messbereich	0 - 10 glanseenheden, reproduceerbaarheid \pm 0,1 glanseenheden, reproduceerbaarheid \pm 0,2 glanseenheden 10 - 100 glanseenheden, reproduceerbaarheid \pm 0,2 glanseenheden, reproduceerbaarheid \pm 0,5 glanseenheden 100 - 300 glanseenheden, reproduceerbaarheid \pm 0,2% glanseenheden, reproduceerbaarheid \pm 0,5% glanseenheden
Measuring Angle	60°
Measuring Area	9 x 15
Meetbereik	0 - 300 GU
Division Value	0.1 GU
intern geheugen	Basic Mode: 1000
Meetperiode	0.5 s
Stroomvoorziening	3200 mAh Li-ion Battery
Levensduur batterij	> 1000 times (within 8 hours)
Draagbaarheid	Draagbaar
Talen gebruikersmenu	Engels
Afmetingen	160 x 90 x 75 mm

Leveromvang

- TG 60 Handheld Semi-Glans Meter
- OnGloss-software (PC)
- Kalibratieplaat
- USB-kabel
- Externe gelijkstroomvoeding
- USB-stick met gebruikershandleidingen in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Portugees en Chinees
- Stevige draagkoffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje

Technische wijzigingen voorbehouden

Gedrukt in Duitsland

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies