

Lovibond® Colour Measurement

Tintometer® Group



AF327 Pt-Co-/Hazen-/APHA-kleurcode, laag waardebereik, 0-70 m

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 70 mg)



- Voldoet aan de vereisten qua weglengte voor de ASTM D 1209
- Snelle, economische & draagbare visuele overeenkomst
- Tweeveldweergave voor een nauwkeurig resultaat
- Gegarandeerde constante lichtomstandigheden

Bestelnr.: 433270

Voldoet aan ASTM 1209

De Lovibond® AF327 is een speciale kit voor de visuele kleurindeling van platinakobalt/kleur/APHA-kleur in een bereik van 0-70 mg Pt/l.

Met dit apparaat voldoet u aan de eisen van de ASTM D 1209 qua weglengte.

Daarin wordt een kleurmatchingssysteem gespecificeerd waarbij een 100 ml monsterkolom van 275-295 mm lang vergeleken wordt met platinakobaltoplossingen.

Snelle, economische & draagbare visuele overeenkomst

De Comparator 2000+ is een flexibel, modulair systeem voor visuele kleurbeoordeling.

Door gebruik te maken van een geschikte comparator en kleurschijf, kunt u het monster snel vergelijken met de gekalibreerde, kleurstabiele glasstandaarden.

Tweeveldweergave voor een nauwkeurig resultaat

Lovibond® Comparator-apparaten bevatten een geïntegreerd prisma dat de monster- en vergelijkingsvelden overlapt, waardoor kleurverschillen en overlappingsen worden verbeterd.

Het prisma is ultrasonisch gesloten om besmetting van de optiek te voorkomen.

Elke individueel geclassificeerde glasstandaard vertegenwoordigt een onafhankelijk niveau in het meetbereik (in tegenstelling tot een continue indeling), wat de kleurdifferentiatie bevordert en een hoge nauwkeurigheid van de resultaten mogelijk maakt.

Gegarandeerde constante lichtomstandigheden

Een optioneel element van de Comparator 2000+ is de Daylight 2000-verlichtingseenheid.

Dit is een gestandaardiseerde lichtbron die constante lichtomstandigheden garandeert voor nauwkeurige kleurschattingen.

Dit is vooral nuttig voor bleke monsters.

Door gebruik te maken van een Lovibond®-verlichtingseenheid, bent u 24 uur per dag verzekerd van uniforme lichtomstandigheden voor een passende kleurstelling, ongeacht het omgevingslicht.

Verlengde opslagtijd

Het unieke kenmerk van de Lovibond®-testschijven is de ingebouwde standaard van gekleurd glas, die kleurstabiel is en niet wordt beïnvloed door uv-licht of extreme omgevingsomstandigheden.

Houd er rekening mee dat wij de compatibiliteit van de schijven van de Lovibond® Comparator 1000 met de schijven van de Lovibond® Comparator 2000+ niet kunnen garanderen.

Industrie

Chemische industrie | Farmaceutische industrie | Olie-industrie | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Applikation

Afvalwaterzuivering | Chemische stoffen | Minerale oliën en wassen | Spijsoliën en -vetten

AF327 Pt-Co-/Hazen-/APHA-kleurcode, laag waardebereik, 0-70 m

De Lovibond® AF327 is een speciale kit voor de visuele kleurindeling van platinakobalt/kleur/APHA-kleur in een bereik van 0-70 mg Pt/l. Met dit apparaat voldoet u aan de eisen van de ASTM D 1209 qua weglengte. Daarin wordt een kleurmatchingsysteem gespecificeerd waarbij een 100 ml monsterkolom van 275-295 mm lang vergeleken wordt met platinakobaltoplossingen.

Technische gegevens

Applicable Standard ASTM D1209
ISO 6271

Colour Type Transparent

Draagbaarheid Draagbaar

Leveromvang

- 1 x Nessleriser Daylight 2000+
- 1 x kleur D1209 0-30 schijf
- 1 x kleur D1209 30-70 schijf
- 1 x 1209 Nessleriser lichaam
- 1 x paar Nessler-cilinders
- 1 x gedeïoniseerd water

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje