


# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## TG 60 Gloss Meter



- Medidor de Semi-Glosses portátil concebido para dar leituras de brilho rápidas, precisas e precisas
- Ecrã tátil grande de 3,5 polegadas com alta resolução e visor de visualização total
- Comparar dados de forma rápida e fácil com uma capacidade de armazenamento de dados de 1.000 conjuntos de dados
- Software OnGloss Incluído GRATUITAMENTE - Perfeito para Análise de Dados Detalhados

Artigo No: 403050

### Portátil e de mão

Pesando apenas 350 gramas, o TG 60 é o medidor semibrangente portátil leve perfeito. O seu design compacto e ergonómico oferece uma operação fácil com uma só mão, ajudando a evitar a fadiga do operador. Oferecendo a possibilidade de 1.000 medições com 8 horas de duração da bateria, o TG 60 pode ser utilizado em qualquer lugar no local por um período de tempo prolongado.

### Calibração

Cada TG 60 é fornecido com uma placa de calibração e um guia de calibração fácil de usar no ecrã, tornando todo o procedimento rápido e simples para o utilizador.

### Software gratuito

Como padrão, o TG 60 vem com um pacote de software gratuito para PC. O software OnGloss permite uma análise de dados detalhada que pode depois ser partilhada ou impressa através do acessório opcional de microimpressora.

### Adequado para Padrões Múltiplos

O TG 60 é capaz de suportar os seguintes níveis de brilho padrão: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 e JIS Z 8741.

### Aplicação

Plásticos | Produtos Domésticos | Revestimentos | Têxteis

### TG 60 Gloss Meter

O TG 60 é um medidor manual de nível de entrada semi-branco com uma especificação de alto nível. O design ergonómico, a flexibilidade e a tecnologia intuitiva de ecrã tátil tornam o TG 60 igual em sofisticação a qualquer medidor portátil de semibrilhante no mercado. Utilizando o ângulo de referência padrão de 60°, o TG 60 é a escolha ideal para medições de brilho geral.

## Dados Técnicos

<b>Tipo de Cor</b>	Opaque
<b>Display</b>	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
<b>Interfaces</b>	USB RS 232
<b>Faixa de Medição</b>	0 - 10 unidades de brilho, reprodutibilidade $\pm 0,1$ unidades de brilho, reprodutibilidade $\pm 0,2$ unidades de brilho 10 - 100 unidades de brilho, reprodutibilidade $\pm 0,2$ unidades de brilho, reprodutibilidade $\pm 0,5$ unidades de brilho 100 - 300 unidades de brilho, reprodutibilidade $\pm 0,2\%$ unidades de brilho, reprodutibilidade $\pm 0,5\%$ unidades de brilho
<b>Measuring Angle</b>	60°
<b>Área de Medição</b>	9 x 15
<b>Faixa de Medição</b>	0 - 300 GU
<b>Division Value</b>	0.1 GU
<b>Armazenamento Interno</b>	Basic Mode: 1000
<b>Tempo de Medição</b>	0.5 s
<b>Fonte de Alimentação</b>	3200 mAh Li-ion Battery
<b>Tempo de Vida da Bateria</b>	> 1000 times (within 8 hours)
<b>Portabilidade</b>	Portátil
<b>Idiomas da Interface do Usuário</b>	Inglês
<b>Dimensões</b>	160 x 90 x 75 mm

## Texto do Escopo de Entrega

- Semi-glossímetro de mão TG 60
- Software OnGloss (PC)
- Placa de calibração
- Cabo USB
- Fonte de alimentação DC externa
- USB stick com manuais do utilizador em inglês, francês, alemão, espanhol, português e chinês
- Mala de transporte robusta

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies