

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Компаратор Гарднера

Gardner Scale, 3-Field Visual Measurement



- Компактная, визуальная измерительная система для работы по одной шкале
- Независимость: Содержит все необходимое для измерений по шкале
- Простота управления, высокая скорость & точность
- 3 поля обзора для обеспечения оптимальной точности

Номер заказа: 345010

### Точное определение по шкале Гарднера

Прибор AF 228 содержит 18 стеклянных эталонов, которые отображают шкалу попарно.

### Быстрое определение цветовых значений

Для быстрого получения результатов можно напрямую сравнить цвет пробы с цветовыми значениями.

### Быстрое достижение оптимальной точности цвета

Преимуществом 3-ого обзорного поля является одновременное наблюдение пробы и двух стекол, последовательно расположенных по цветовой шкале. Так вы сможете быстрее и проще найти идеальное соответствие цветов.

### Упрощенная настройка уровня допуска

Для быстрой оценки цвета внутри заданных цветовых границ можно настроить стеклянный эталон на два пограничных цвета. Это позволит быстро проверить, не выходит ли проба за допустимые пределы.

### Гарантировано постоянные условия освещения

Вольфрамово-галогенная лампа прибора обеспечивает цветовую коррекцию освещения в соответствии со стандартом CIE для источника света C\*, что гарантирует постоянные условия освещения при определении цвета.

### Соответствие стандартам

Любой компаратор 3000 оснащен правильными кюветами, обеспечивающими нужную длину оптического пути, предписанную соответствующим стандартом.

## Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Химическая промышленность

## Применение

Минеральные масла и воски | Пищевые масла и жиры | Химикаты

## Компаратор Гарднера

Прибор с тройным полем для визуального определения цвета нефти & воска, химикатов и пищевых растительных масел & жиров по шкале Гарднера путем прямого сравнения с цветными стеклянными фильтрами.

## Технические данные

**Applicable Standard** ASTM D509  
ASTM D1544  
ASTM D6166

**Colour Type** Transparent

**Переносимость** Benchtop

## Объем поставки

- **Компаратор 3000**
- **2 стеклянные пластины**
  - 4/30-1 (слева) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  - 4/30-2 (справа) 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- **2 тестовые пробирки диаметром 10.65 мм**

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies