


Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Прибор для измерения степени блеска TG 60

Измерение шелковисто-матового блеска под углом 60°



- Измерение шелковисто-матового блеска под углом 60°
- Удобное использование в течение длительных периодов времени, новый эргономичный дизайн
- Простота управления через большой сенсорный дисплей
- Быстрое сравнение данных - отображение 5 наборов данных по измерениям

Номер заказа: 403050

Портативный и переносной

Весом всего 350 грамм TG 60 - идеальный легкий портативный измеритель полуглянца. Его компактный и эргономичный дизайн обеспечивает легкое управление одной рукой, помогая предотвратить усталость оператора. Возможность проведения 1 000 измерений и 8 часов работы от батареи позволяют использовать TG 60 в любом месте на стройплощадке в течение длительного периода времени.

Калибровка

Каждый TG 60 поставляется с калибровочной пластиной и простым в использовании экранном руководством по калибровке, что делает всю процедуру быстрой и простой для пользователя.

Бесплатное программное обеспечение

В стандартную комплектацию TG 60 входит бесплатный пакет программного обеспечения для ПК. Программное обеспечение OpGloss позволяет проводить детальный анализ данных, которые затем могут быть переданы или распечатаны с помощью дополнительного аксессуара - микропринтера.

Подходит для нескольких стандартов

TG 60 может поддерживать следующие стандартные уровни блеска: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 и JIS Z 8741.

Применение

Бытовые товары | Пластмассы | Покрытия | Текстиль

Прибор для измерения степени блеска TG 60

TG 60 - это портативный полуглянцезер начального уровня с высокими техническими характеристиками. Эргономичный дизайн, гибкость и интуитивно понятная технология сенсорного экрана делают TG 60 равным по сложности любому ручному измерителю блеска на рынке. Используя стандартный угол отсчета 60°, TG 60 является идеальным выбором для общих измерений блеска.

Технические данные

Colour Type	Оpaque
Дисплей	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
Интерфейсы	USB RS 232
Диапазон измерений	0 - 10 единиц глянца, воспроизводимость $\pm 0,1$ единицы глянца, воспроизводимость $\pm 0,2$ единицы глянца 10 - 100 единиц глянца, воспроизводимость $\pm 0,2$ единицы глянца, воспроизводимость $\pm 0,5$ единицы глянца 100 - 300 глянцевого единиц, воспроизводимость $\pm 0,2\%$ глянцевого единиц, воспроизводимость $\pm 0,5\%$ глянцевого единиц
Measuring Angle	60°
Measuring Area	9 x 15
Диапазон измерений	0 - 300 GU
Division Value	0.1 GU
Встроенная память	Basic Mode: 1000
Время измерения	0.5 s
Электроснабжение	3200 mAh Li-ion Battery
Срок службы батареи	> 1000 times (within 8 hours)
Переносимость	Портативный
Языки интерфейса пользователя	Английский
Размеры	160 x 90 x 75 mm

Объем поставки

- TG 60 Ручной измеритель полуглянца
- Программное обеспечение OnGloss (ПК)
- Калибровочная пластина
- USB-кабель
- Внешний источник питания постоянного тока
- USB-накопитель с руководствами пользователя на английском, французском, немецком, испанском, португальском и китайском языках
- Прочный чехол для переноски

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies