

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



EC 2000 Pt-Co

Görsel renk ölçümünden otomatik renk ölçümüne geçme



- 2 alanlı komparatör görüşü & Nümerik sonuçlar
- Comparator 2000'de eşitlenen görsel temsil
- Doğrulama sıvısı ve cam standardı dahildi
- Hemen ve doğru, hemen kullanılabilir

Ürün No: 162010

Renk ölçümünün çift görüntüleme olanağı

Ekranda renk
Ekranda sayı görüntüleme

Görsel ölçümden elektronik ölçüme kolay geçiş olanağı

Bir elektronik sisteme geçmek, geleneksel komparatör serisine alışkın olan bazı renk ölçüm görevlilerinin gözünü korkutmaktadır. Fiziksel renk farklarına güvenme güvencesi ortadan kalktı. Bu geçiş artık kolaylaştı.

Dokunmatik ekran teknolojisi

Sezgisel olarak kullanılan menülerle ekranda cihazınızı programlama olanağı sağlar.

Programlanabilir ayarlar

Dili*, tarihi, saati ve görünüm için tercih edilen gösterim şekillerini ayarlayabilir ve özel tolerans ayarlarıyla projeler oluşturabilirsiniz.

Ekranda uyarı sistemi

Numuneyle ilgili anında sağlanan bilgi sayesinde doğrudan, tolerans dışında olabilecek sonuçlara uygun şekilde reaksiyon gösterebilirsiniz.

Tolerans içinde = yeşil
Tolerans dışında = kırmızı
Tolerans sınırında = sarı

Kullanıcı dostu ergonomi ve arayüz

Kesinlikle hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir ve kolayca destek alabilirsiniz.

Sonuçları kolayca saklama ve paylaşma özelliği

Büyük veri depolama kapasitesi (> 20.000 ölçüm) ve USB bağlantısı, sonuçlarınızın kaydedilebilmesini ve kolayca paylaşılabilmesini sağlar.

Bir skalalı ölçüm

Bu seri, şu anda aşağıdaki büyüklüklerin ölçümü için ayrı skalalara sahip dört cihazdan oluşmaktadır: Platin-kobalt/ Hazen/ Apha rengi (ASTM 1209), Gardner rengi (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCS Td 1a, MS 817 Bölüm 10), Saybolt rengi (ASTM D 156, ASTM D6045) ve ASTM rengi (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

* Desteklenen diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Rusça.

Sanayi

İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Atık Su Arıtma | Kimyasallar | Petrol Yağları ve Balmumları

EC 2000 Pt-Co

EComparator serisi, renk ölçümünü geliştirir, görsel (öznel) verilerden elektronik (nesnel) verilere geçmenize olanak sağlar. EComparator serisi ile artık renk farklarını ekranda renkli ve ekranda nümerik olarak görebilirsiniz.

EC 2002 serisi, şu anda ayrı olarak ölçülebilir skalalara sahip iki cihazdan oluşmaktadır: Platin kobalt/renk/Apha rengi (ASTM D 1209), Gardner rengi (ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCs Td 1a, MS 817 Bölüm 10).

Teknik Veri

Applicable Standard	ASTM D1209 ISO 6271
Renk Türü	Transparent
Ekran	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Arayüzler	USB
Dahali Depolama	> 20000 ölçüm
Güç Kaynağı	USB 2.0 (mini USB soketi) 4 pil (AA)
Keypad	3 tuşlu dokunmaya duyarlı klavye
Enstrüman Muhafazası	ABS alev geciktirici
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Dokunmatik	Hayır
Diller Kullanıcı Arabirimi	Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince, Japonca
Boyutlar	106 x 57 x 210 mm

Teslimat Kapsam Metni

Aşağıdaki bileşenleri içeren taşınabilir gövde:

- EC 2000 cihaz
- 1 x W100 OG cam küvet
- 3 x W100 plastik küvet
- 1 x cam referans standardı
- 1 x şeffaf cam standardı
- 2 x 60 mL sıvı referans standardı
- Güç kaynağı (Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri için uyumlu bağlantı)
- USB kablosu
- 4 x AA pilden oluşan paket

Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
Platin-Kobalt renk endeksi sıvı standardı 0 - 500 ml	133991
Platin-Kobalt renk endeksi sıvı standardı 15 - 500 ml	134160
Platin-Kobalt renk endeksi sıvı standardı 30 - 500 ml	134170
Platin-Kobalt renk endeksi sıvı standardı 15 - 60 ml	135049
Platin-Kobalt renk endeksi sıvı standardı 0 - 60 ml	135059
EC 2000 için USB güç kaynağı	190620
2.0 A USB kablosu - Micro B fiş	190630
50 mm plastik tek kullanımlık küvetler	352101

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya