

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



EC 3000 ASTM Color

Görsel renk ölçümünden otomatik renk ölçümüne geçme



- Ölçüm aralığı: 0 – 8
- 3 alanlı komparatör görünümü ve nümerik sonuçlar
- (Sübjektif) görsel renk ölçümünden (objektif) elektronik renk ölçümüne geçiş
- Anında ve doğru - Doğrudan kullanıma hazır

Ürün No: 163010

Renk ölçümünün çift görüntüleme olanağı

Ekranında renk
Ekranında sayı görüntüleme

Görsel ölçümden elektronik ölçüme kolay geçiş olanağı

Bir elektronik sisteme geçmek, geleneksel komparatör serisine alışkın olan bazı renk ölçüm görevlilerinin gözünü korkutmaktadır. Fiziksel renk farklarına güvenme güvencesi ortadan kalktı. Bu geçiş artık kolaylaştı.

Dokunmatik ekran teknolojisi

Sezgisel olarak kullanılan menülerle ekranında cihazınızı programlama olanağı sağlar.

Programlanabilir ayarlar

Dili*, tarihi, saati ve görünüm için tercih edilen gösterim şekillerini ayarlayabilir ve özel tolerans ayarlarıyla projeler oluşturabilirsiniz.

Ekranında uyarı sistemi

Numuneyle ilgili anında sağlanan bilgi sayesinde doğrudan, tolerans dışında olabilecek sonuçlara uygun şekilde reaksiyon gösterebilirsiniz.
Tolerans içinde = yeşil
Tolerans dışında = kırmızı
Tolerans sınırında = sarı

Kullanıcı dostu ergonomi ve arayüz

Kesinlikle hızlı bir şekilde çalışmaya başlayabilir ve kolayca destek alabilirsiniz.

Sonuçları kolayca saklama ve paylaşma özelliği

Büyük veri depolama kapasitesi (> 20.000 ölçüm) ve USB bağlantısı, sonuçlarınızın kaydedilebilmesini ve kolayca paylaşılabilmesini sağlar.

Bir skalalı ölçüm

Bu seri, şu anda aşağıdaki büyüklüklerin ölçümü için ayrı skalalara sahip dört cihazdan oluşmaktadır: Platin-kobalt/ Hazen/ Apha rengi (ASTM 1209), Gardner rengi (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCS Td 1a, MS 817 Bölüm 10), Saybolt rengi (ASTM D 156, ASTM D6045) ve ASTM rengi (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

* Desteklenen diller: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Rusça.

Sanayi

Yağ ve Gaz

Uygulama

Petrol Yağları ve Balmumları

EC 3000 ASTM Color

EComparator serisi, renk ölçümünü geliştirir, görsel (öznel) verilerden elektronik (nesnel) verilere geçmenize olanak sağlar. EComparator serisi ile artık renk farklarını ekranda renkli ve ekranda nümerik olarak görebilirsiniz.

Bu seri, şu anda ayrı olarak ölçülebilir skalalara sahip iki cihazdan oluşmaktadır: Saybolt rengi (ASTM D 156, ASTM D6045) ve ASTM rengi (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

Teknik Veri

Applicable Standard	ASTM D1500 ASTM D6045 ISO 2049
Renk Türü	Transparent
Ekran	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
Arayüzler	USB
Dahali Depolama	> 20000 ölçüm
Güç Kaynağı	USB 2.0 (mini USB soketi) 4 pil (AA)
Keypad	3 tuşlu dokunmaya duyarlı klavye
Enstrüman Muhafazası	ABS alev geciktirici
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Dokunmatik	Hayır
Diller Kullanıcı Arabirimi	Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Çince, Japonca
Boyutlar	106 x 57 x 210 mm

Teslimat Kapsam Metni

Aşağıdaki bileşenleri içeren taşınabilir gövde:

- EC 3000 cihazı
- 2 x W100 OG cam küvetler
- 2 x W100 plastik küvet
- 2 x cam referans standardı
- 2 x 60 mL sıvı referans standardı
- Güç kaynağı (Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri için uyumlu bağlantı)
- USB kablosu
- 4 x AA pilden oluşan paket

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies