

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## TG 60 Gloss Meter



- Hızlı, hassas ve doğru parlaklık okumaları vermek için tasarlanmış el tipi yarı parlak sayaç
- Yüksek çözünürlüklü ve tam görüş ekranlı büyük 3,5 inç dokunmatik ekran
- 1000 veri kümesi veri depolama kapasitesiyle verileri hızlı ve kolay karşılaştırın
- OnGloss yazılımı ücretsiz olarak dahil – ayrıntılı veri analizi için mükemmel

Ürün No: 403050

### El Tipi ve taşınabilir

Sadece 350 gram ağırlığındaki TG 60, mükemmel hafif taşınabilir yarı parlak sayaçtır. Kompakt ve ergonomik tasarımı, operatör yorgunluğunu önlemeye yardımcı olarak tek elle kolay kullanım sunar. 8 saatlik pil ömrü ile 1.000 ölçüm imkanı sunan TG 60, TG 60'ın uzun bir süre sahada herhangi bir yerde kullanılmasını sağlar.

### Kalibrasyon

Her TG 60 bir kalibrasyon plakası ile birlikte verilir ve ekran kalibrasyon kılavuzunda kullanımı kolaydır, bu da tüm prosedürü kullanıcı için hızlı ve basit hale getirir.

### Ücretsiz Yazılım

Standart olarak, TG 60 ücretsiz bir PC yazılım paketi ile birlikte gelir. OnGloss yazılımı, daha sonra isteğe bağlı mikro yazıcı aksesuarı aracılığıyla paylaşılabilen veya basılabilen ayrıntılı bir veri analizine izin verir.

### Birden fazla standart için uygundur

TG 60 aşağıdaki standart parlaklık seviyelerini destekleyebilir: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 ve JIS Z 8741.

### Uygulama

Ev Ürünleri | Kaplamalar | Plastikler | Tekstiller

### TG 60 Gloss Meter

TG 60, üst düzey spesifikasyona sahip giriş seviyesi el tipi yarı parlak bir sayaçtır. Ergonomik tasarımı, esneklik ve sezgisel dokunmatik ekran teknolojisi, TG 60'ı piyasadaki herhangi bir el tipi yarı parlak ölçere sofistike bir şekilde eşit hale getirir. 60° standart referans açısını kullanan TG 60, genel parlaklık ölçümleri için ideal seçimdir.

### Teknik Veri

Renk Türü	Opaque
Ekran	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
Arayüzler	USB RS 232
Ölçüm Aralığı	0 - 10 parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,1$ parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,2$ parlaklık birimi 10 - 100 parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,2$ parlaklık birimi, tekrar üretilebilirlik $\pm 0,5$ parlaklık birimi 100-300 parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,2$ parlaklık birimi, tekrarlanabilirlik $\pm 0,5$ parlaklık birimi
Measuring Angle	60°
Ölçüm Alanı	9 x 15
Ölçüm Aralığı	0 - 300 GU
Division Value	0.1 GU
Dahali Depolama	Basic Mode: 1000
Ölçüm Süresi	0.5 s
Güç Kaynağı	3200 mAh Li-ion Battery

<b>Pil Ömrü</b>	> 1000 times (within 8 hours)
<b>Taşınabilirlik</b>	Taşınabilir
<b>Diller Kullanıcı Arabirimi</b>	İngilizce
<b>Boyutlar</b>	160 x 90 x 75 mm

## Teslimat Kapsam Metni

- TG 60 EI Tipi Yarı Parlak Sayaç
- OnGloss Yazılımı (PC)
- Kalibrasyon Plakası
- USB Kablosu
- Harici DC Güç Kaynağı
- İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce ve Çince Kullanım Kılavuzları ile USB Stick
- Sağlam Taşıma Çantası

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya