


# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## TG 60 Gloss Meter



- Appareil de mesure de la brillance à main conçu pour donner des lectures rapides, précises et exactes de la brillance
- Grand écran tactile de 3,5 pouces avec haute résolution et affichage plein écran
- Comparez les données rapidement et facilement grâce à une capacité de stockage de 1000 ensembles de données
- Logiciel OnGloss inclus gratuitement - parfait pour l'analyse détaillée des données.

Code: 403050

### Maniable et portable

Avec un poids de seulement 350 grammes, le TG 60 est le parfait appareil de mesure de semi-brillance portable et léger. Son design compact et ergonomique permet une utilisation facile d'une seule main, contribuant à prévenir la fatigue de l'opérateur. Offrant la possibilité de 1 000 mesures avec une autonomie de 8 heures, le TG 60 peut être utilisé n'importe où sur le site pendant une période prolongée.

### Étalonnage

Chaque TG 60 est fourni avec une plaque d'étalonnage et un guide d'étalonnage à l'écran facile à utiliser, ce qui rend l'ensemble de la procédure rapide et simple pour l'utilisateur.

### Logiciel gratuit

Le TG 60 est livré en standard avec un logiciel PC gratuit. Le logiciel OnGloss permet une analyse détaillée des données qui peuvent ensuite être partagées ou imprimées via l'accessoire micro imprimante en option.

### Adapté à de multiples standards

Le TG 60 est capable de supporter les niveaux de brillance standard suivants : ASTM D523 ; ASTM C584 ; ASTM D2457 ; BS3900 D5 ; DIN 67530 ; DIN EN ISO 2813 ; EN ISO 7668 et JIS Z 8741.

### Applications

Matières plastiques | Produits ménagers | Revêtements | Textiles

### TG 60 Gloss Meter

Le TG 60 est un appareil de mesure portable destiné à l'initiation à la mesure de demi-brillance et doté d'un équipement de haute qualité. Son design ergonomique, sa flexibilité et sa technologie intuitive à écran tactile font du TG 60 un appareil qui n'a rien à envier à tous les autres appareils de mesure manuels disponibles sur le marché. Avec son angle de référence standard de 60°, le TG 60 est le choix idéal pour les mesures générales de brillance.

## Fiche technique

<b>Type de Couleur</b>	Opaque
<b>Display</b>	TFT 3.5 inch, capacitive touch screen
<b>Interfaces</b>	USB RS 232
<b>Plages de mesure</b>	0 - 10 unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,1$ unité de brillance, reproductibilité $\pm 0,2$ unité de brillance 10 - 100 unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,2$ unité de brillance, reproductibilité $\pm 0,5$ unité de brillance 100 - 300 unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,2\%$ unités de brillance, reproductibilité $\pm 0,5\%$ unités de brillance
<b>Measuring Angle</b>	60°
<b>Zone de Mesure</b>	9 x 15
<b>Gamme de mesure</b>	0 - 300 GU
<b>Division Value</b>	0.1 GU
<b>Stockage interne</b>	Basic Mode: 1000
<b>Heure de la mesure</b>	0.5 s
<b>Alimentation</b>	3200 mAh Li-ion Battery
<b>Durée de vie batterie</b>	> 1000 times (within 8 hours)
<b>Portabilité</b>	Portable
<b>Langues interface d'utilisateur</b>	Anglais
<b>Dimensions</b>	160 x 90 x 75 mm

## Contenu de livraison

- Appareil de mesure de semi-brillance portable TG 60
- Logiciel OnGloss (PC)
- Plaque d'étalonnage
- Câble USB
- Alimentation externe en courant continu
- Clé USB avec manuels d'utilisation en anglais, français, allemand, espagnol, portugais et chinois
- Mallette de transport robuste

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne

Sous réserve de modifications techniques

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies