

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



EC2000 Ecomparator, Platino Cobalto

Progredindo da Medição Visual para a Medição Automática de Cor



- 2 Comparador de campos Ver & resultados numéricos
- Representação visual, adaptada ao Comparador 2000
- Líquido de validação e padrão de vidro incluídos
- Imediatamente e com precisão, diretamente da caixa

Artigo No: 162010

Opção de exibição dupla para medição de cor

Cor no display

Exibição de números no display

Fácil transição da medição visual para a eletrônica

Alguns colorímetros que estão acostumados com a série Comparador tradicional encontram a atualização para um sistema eletrônico de dissuasão. A segurança de confiar nas diferenças físicas de cor diminuiu. Esta transição foi agora facilitada.

Tecnologia de display táctil

Permite-lhe programar o seu dispositivo com menus intuitivos no display.

Configurações programáveis

É possível definir o idioma*, data, hora e visões preferidas e criar projetos com opções de tolerância individuais.

Sistema de aviso no display

Com informações instantâneas sobre a amostra, pode reagir diretamente aos resultados que podem estar fora das tolerâncias.

Dentro da tolerância = verde

Fora da tolerância = vermelho

No limite de tolerância = amarelo

Ergonomia e interface de fácil utilização

Eles são garantidos para ser instalado e funcionando rapidamente e facilmente suportados.

Fácil armazenamento e partilha de resultados

Uma grande memória de dados (> 20.000 medições) e uma porta USB garantem que os seus resultados podem ser armazenados e partilhados facilmente.

Medição numa escala única

A série atualmente consiste de quatro instrumentos com escalas individuais para medição: Cobalto Platina/Cor/Apha Color (ASTM 1209), Gardner Color (ASTM D1544, ASTM D6166, AOCs Td 1a, MS 817 Part 10), Saybolt Color (ASTM D 156, ASTM D6045) e ASTM Color (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196).

* Idiomas suportados: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Japonês, Russo.

Indústria

Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica |
Indústria Química | Óleo e Gás

Aplicação

Óleos e Graxas de Petróleo | Químicos | Tratamento de Esgotos

EC2000 Ecomparator, Platino Cobalto

A série EComparator avança na medição de cor, permitindo-lhe converter dados visuais (subjetivos) em dados eletrônicos (objetiva). Com a série EComparator, agora pode visualizar as diferenças de cor com cores no display e exibições numéricas no display. A série EC 2002 consiste atualmente em dois dispositivos com escalas mensuráveis individualmente: Platinum Cobalto/Cor/Apha Color (ASTM D 1209), Gardner Color (ASTM D 1544, ASTM D 6166, AOCs Td 1a, MS 817 Part 10).

Dados Técnicos

Applicable Standard	ASTM D1209 ISO 6271
Tipo de Cor	Transparent
Display	Tamanho: 3.5 polegadas; resolução: 320 x 240; Cor: 24 Bit (Cor verdadeira)
Interfaces	USB
Armazenamento Interno	> 20000 medições
Fonte de Alimentação	USB 2.0 (conector mini USB) 4 pilhas (AA)
Portabilidade	Portátil
Tela Sensível ao Toque	Não
Idiomas da Interface do Usuário	Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Russo, Chinês, Japonês
Dimensões	106 x 57 x 210 mm

Texto do Escopo de Entrega

Carcaça portátil com..:

- Dispositivo EC 2000
- 1 x cubeta de vidro W100 OG
- 3 x cubetas de plástico W100
- 1 x padrão de referência de vidro
- 1 x vidro transparente padrão
- 2 x 60 mL padrões de referência líquidos
- Fonte de alimentação (conexão para Reino Unido, Europa, Estados Unidos)
- Cabo USB
- Pacote com 4 pilhas AA

Acessórios

Título	Artigo No
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 0 - 500 ml	133991
Padrão líquido Platinum-cobalto número de cor 15 - 500 ml	134160
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 30 - 500 ml	134170
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 15 - 60 ml	135049
Padrão líquido Cobalto platina número de cor 0 - 60 ml	135059
10001723	190620
Cabo USB 2.0 A - Conector Micro B	190630
Cuvetes de plástico descartáveis de 50 mm	352101

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies