

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## AF626 含示踪物的油品，仓库测试

Determine the Correct Amount of Quinizarin Marker



- 快速、经济 & 便携的目视匹配
- 双视窗可提供精确的测量结果
- 保证恒定的光照度

货号: 416260

### 用于测定靛茜示踪物的特殊套装

AF 626 包括所有测定柴油燃料中靛茜含量是否正常的一切所需。

### 快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过使用合适的比色仪设备和色盘，快速对比样本和已校准、颜色稳定的标准玻璃。

### 双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜，它可以覆盖样本区和比较区，从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封，以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别（对比连续分级），这有助于区分颜色，并可以实现结果的高准确度。

### 保证恒定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+ 的一个可选配元件。它是一种标准化光源，可确保稳定的照明环境，以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元，无论在何种环境光线下，您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

### 更长的存储时间

Lovibond® 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃，它们颜色稳定，且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

请注意，我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘兼容。

### 应用

石油和石蜡

### AF626 含示踪物的油品，仓库测试

比色仪 2000+ 是一个操作简便的入门级色度测量系统，可直接与色盘中的玻璃颜色进行比较。您只需要旋转色盘，即可获得相对于色标的下一个结果。

### 技术参数

Colour Type	Transparent
便携性	手提

## 标准配置文本

- 坚固的外壳
- 1 x Lovibond 2000+ 比色仪
- 1 x 4/43B 标记油品的色盘
- 4 x 提取管, Cal.2.5,5,10,17.5CC
- 1 x 通用管
- 2 x 2ml 玻璃注射器
- 6 x 2 ml 塑料注射器
- 1 x 试管刷 406/L 195mm
- 1 x 丁烷-1-醇溶液 (100 ml)
- 1 x 10% 氢氧化钠 (100 ml)

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@tintometer.de  
www.lovibond.com  
Germany

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@tintometer.us  
www.lovibond.com  
USA

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@tintometer.com  
www.lovibond.com  
UK

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuhr Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer AG

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain