

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PTV 1000 avec Bluetooth

Mesure en ligne de la turbidité de dernière génération



- Interface smart - repensez le contrôleur
- Processus simplifiés et optimisés
- Design innovant, nécessitant peu de maintenance
- Exactitude inédite pour la mesure des eaux usées peu sollicitées

Code: 6135684

### Un processus simplifié, une démarche inédite

Les détails comptent. Le développement de la série PTV s'est appuyé sur tous les aspects du processus de turbidité, de l'installation au paramétrage, des mesures quotidiennes au contrôle, des procédures de routine comme l'étalonnage, la vérification et la maintenance à la collecte et la gestion des données.

### Interface utilisateur intelligente : repensez le contrôleur !

Nous avons substitué le contrôleur classique par l'interface familière d'un dispositif intelligent. Par le biais d'une appli, l'expérience d'utilisation est améliorée grâce à l'accès et à la visualisation rapides des données, au calcul de statistiques et à la consultation des consignes d'utilisation et conseils utiles destinés à l'opérateur.

### Conception économique

Économisez du temps, de l'argent et de l'eau avec le système PTV. Ces instruments sont optimisés pour les applications de l'eau potable avec une précision inégalée à plage basse (inférieure à 1 NTU). Il multiplie les sources d'économies pour l'utilisateur.

### Conformité réglementaire

La série PTV comprend des instruments qui répondent aux exigences EPA et ISO.

### Gestionnaire des fluides

L'accessoire Gestionnaire des fluides rationalise l'entrée et la sortie du flux de l'échantillon dans et de l'instrument. Il s'avère désormais inutile d'installer et d'entretenir des appareils distincts pour contrôler l'échantillon entrant et sortant du capteur.

### Système de montage sur panneau

Chaque élément à sa place. La fixation sur panneau facilite le montage des composants principaux de l'instrument et des accessoires.

### Deux modes d'interface

**Interface à écran tactile** - Les instruments de la série PTV intègrent un écran tactile. L'écran tactile permet de piloter directement les réglages des mesures et les fonctions courantes comme l'étalonnage, sans appareils supplémentaires.

**Interface AqualXP™** - L'appli AqualXP™ est une version améliorée de l'écran tactile. En plus d'exécuter toutes les fonctions comme l'écran tactile, les utilisateurs disposent des instructions animées de toutes les procédures, des outils avancés d'analyse des données et de statistiques, des journaux détaillés sur la maintenance et les réparations ainsi que le confort d'un appareil qu'ils connaissent.

### Étalons humides - pour la vérification de & l'étalonnage

Les étalons de turbidité T-CAL de Lovibond® Tintometer® sont des étalons primaires conformes aux exigences de l'EPA américaine et ISO.

En associant nos étalons de turbidité T-CAL et nos conditionnements T-CALplus™, les étalons de turbidité n'ont jamais été aussi faciles à utiliser.

## Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie pharmaceutique | Municipalités | Piscines publiques | Secteur énergétique

## PTV 1000 avec Bluetooth

La détermination de la turbidité est un paramètre clé dans l'analyse de la qualité de l'eau potable.

Nous avons réuni une équipe d'experts en turbidité de renommée internationale et lui avons demandé de développer un instrument nouveau qui s'attaque à tous les problèmes auxquels les clients sont confrontés lors de l'utilisation de leurs systèmes de mesure de la turbidité actuelle. Les excellents développements et innovations qui en découlent font du PTV 1000, associé à des systèmes de communication modernes et une interface utilisateur intuitive, un appareil de mesure de la turbidité adapté aux besoins du futur.

## Fiche technique

<b>Source lumineuse</b>	LED (lumière blanche)
<b>Besoins en électricité</b>	90 - 264 V, AC, 50 - 60 Hz, sélection automatique
<b>Précision</b>	± 2 % de la valeur finale de la plage de mesure ou inférieur à 0,015 / 15 mNTU
<b>Lumière diffusée</b>	Inférieur à 0 015 / 15 mNTU
<b>Résolution affichée</b>	jusqu'à 0,0001 NTU (suivant la plage de mesure) ou 5 points affichés
<b>Répétabilité/précision</b>	Mieux que 1 % pour 1 NTU
<b>Temps de réaction</b>	Modification de 10 % : 15 secondes à un débit maximum
<b>Temps de réponse</b>	T-90
<b>Moyenne signal</b>	Peut être sélectionné : 1, 3, 6 10, 30, 60 et 90 secondes, réglage standard sur 30 secondes
<b>Température de l'échantillon</b>	0 - 50 °C, température max. de l'échantillon 70 °C
<b>Étalonnage</b>	Ajustage mono-point à 5,0 ou 20 NTU avec chaque formazine autorisée
<b>Flux d'échantillon</b>	30 à 500 ml/min, optimal 50 à 80 ml/min
<b>Interfaces</b>	Bluetooth
<b>Raccord de l'arrivée d'échantillon</b>	NPT 1/4 pouces femelle, tuyau de compression 1/4 pouces (fourni avec l'appareil)
<b>Raccord de la sortie d'échantillon</b>	NPT 3/8 pouces femelle, douille de tuyau 3/8 pouces (fourni avec l'appareil)
<b>Tuyau de l'arrivée d'échantillon</b>	Diamètre extérieur 1/4 pouces ou 6 mm
<b>Tuyau de la sortie d'échantillon</b>	Diamètre extérieur 3/8 pouces ou 9 mm
<b>Purge corps du turbidimètre</b>	Raccord rapide avec clapet anti-retour intégré
<b>Sortie analogique : Module de mesure</b>	Sélection 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA ; Plage de sortie programmable via chaque partie de la plage de mesure
<b>Sortie analogique : Boîtier de connexion</b>	Sélection 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA ; Plage de sortie programmable via chaque partie de la plage de mesure
<b>Alarmes</b>	Three set-point alarms, each equipped with an SPDT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC
<b>Type de boîtier : Boîtier de connexion</b>	Polyester renforcé en fibres
<b>Protection : Boîtier de connexion</b>	IP 66
<b>Gamme de mesure</b>	0,001 - 100 NTU
<b>Sécurité</b>	Figure sur la liste du contrôle technique allemand TÜV Rheinland pour UL 61010A-1 : Certifié par le contrôle technique allemand TÜV Rheinland pour CSAC22.2 N° 1010.1 : Sigle CE attribué par le contrôle technique allemand TÜV Rheinland, en conformité avec EN 61010-1
<b>Immunité</b>	Sigle CE attribué par le contrôle technique allemand TÜV Rheinland, en conformité avec EN 61326 (niveau industriel)

<b>Émissions</b>	Classe A : EN 61326, CISPR 11, FCC Part 15, Canadian Interference-Causing Equipment Regulation ICES-003
<b>Montage matériel informatique</b>	Détecteur pour turbidimètre - support de montage avec fente, peut être fixé sur toute surface ou panneau vertical (option). Boîtier de raccordement - montage direct sur toute surface ou panneau vertical (option)
<b>Méthode de vérification</b>	Étalons mouillés (formazine stabilisée) ou appareil de contrôle sec
<b>Limit of Determination</b>	0.0005 NTU
<b>Limite de détection</b>	0.0005 NTU
<b>Portabilité</b>	Process
<b>Conditions environnementales</b>	5 - 50 °C à une humidité relative de 5 - 95 % (sans condensation)
<b>Conformité</b>	EPA
<b>Classe de protection</b>	IP 65
<b>Dimensions</b>	158.5 x 340.4 x 334.5 mm
<b>Poids</b>	5 kg

## Accessoires

Titre	Code
Formazin Stock Solution, 4000 NTU/FNU, 500 ml	192130
Formazin Stock Solution, 4000 NTU/FNU, 100 ml	194141
Formazin Stock Solution, 4000 NTU/FNU, 250 ml	194142
Assembly, Float	19806-054
Assembly, Fluidics Manifold	19806-056
Constant Head Height Regulator	19806-058
Kit, Fittings & Tubing	19806-059
T-CALplus Calibration Tube Assembly (Blue Tube)-	19806-062
Cleaning Tube Assembly (Black Tube)	19806-072
Kit, Bubble trap cover Replacement (comes with O-ring)	19806-077
Kit, Beam dump Replacement (comes with O-ring), for PTV 1000, PTV 2000	19806-078
Kit, Knob for bubble trap	19806-079
Kit, Drain fitting	19806-080
Kit, Drain cover	19806-081
Mounting Cleat, for PTV 1000, PTV 2000	19806-082
Kit, Flow body assembly, with Flow Meter	19806-083
Kit, Flow body assembly, without Flow Meter	19806-084
Kit, Illuminator Lens Sub Assembly	19806-085
Kit, Installation Connectors	19806-086
Rotometer, 25 to 100 mL/min	19806-087
Panel, Instrument and Sample Management	19806-088
Brass mounting cup assembly	19806-106
Dry Verification STD, High Range ( > 10 NTU)	19806-110
Dry Verification STD, Low Range ( < 10 NTU)	19806-111
Fuse, 1.6A, 250VAC	19806-206
Illuminator O-ring	19806-407
O-ring, for Beam Dump	19806-416
Tubing, 1/4" OD, black, Polyethylene	19806-429
O-ring, Rear Drain cover	19806-434
Fitting, Quick Connect, Male	19806-436
Lanyard Strap	19806-448
Fitting, Quick Connect, Female	19806-449
Plug for Conduit holes	19806-487
Valve; 1/4" Tubing Quick Connect	19806-494
Tablet Wall Mount	19806-521
Strain Relief, 3/8" NPT	19806-527
Tubing, 3/8" ID x 1/2" OD x 1/16" Wall, Clear PVC	19806-531
Seal, Bubble trap cover, -241 -	19806-554
Insert, Measurement Module Holder, Instrument Panel	19806-570
Measurement Module, PTV 1000 IR	19806-700

Titre	Code
Measurement Module, PTV 1000 IR, with Bluetooth®	19806-701
Pad, Application, Microfiber, w/pocket	19806-803
Rinse bottle, 500 ml	420056
Étalon T-CAL <sup>plus</sup> ®, 0,30 NTU, étalon pour contrôle	48010035
Étalon T-CAL <sup>plus</sup> ®, 1,00 NTU, étalon pour contrôle	48010135
Étalon T-CAL <sup>plus</sup> ®, 5,00 NTU, étalon pour étalonnage	48010235
Étalon T-CAL <sup>plus</sup> ®, 20,00 NTU, étalon pour étalonnage	48010335
Étalon T-CAL®, 0,30 NTU, 500 ml	48011050
Étalon T-CAL®, 1,00 NTU, 500 ml	48011150
Étalon T-CAL®, 5,00 NTU, 500 ml	48012250
Étalon T-CAL®, 20,00 NTU, 500 ml	48012350
Solution de nettoyage	54010435
Solution de lavage	54011010
Détartrant	54013003

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
Fax: +49 (0)231/94510-30  
sales@tintometer.de  
www.lovibond.com  
Germany

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@tintometer.us  
www.lovibond.com  
USA

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
water.sales@tintometer.com  
www.lovibond.com  
UK

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@tintometer.com  
www.lovibondwater.in  
India

#### Tintometer AG

Hauptstraße 2  
5212 Hausen AG  
Tel.: +41 (0)56/4422829  
Fax: +41 (0)56/4424121  
info@tintometer.ch  
www.tintometer.ch  
Switzerland

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@tintometer.com.br  
www.lovibond.com.br  
Brazil

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spain