

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SensoDirect Con 110 (Set)



- Elevata precisione di misura
- Peso ridotto
- Rivestimento protettivo
- Lettura digitale

N. ordine: 722300

Vari parametri

Gli strumenti di misura della serie SensoDirect 110 possono essere utilizzati per misurare il valore di pH, il contenuto di sale e la conduttività.

Alloggiamento di protezione

Il rivestimento protettivo non solo garantisce una presa sicura, ma anche una protezione contro i danni da caduta. Il supporto fissato sul retro dell'alloggiamento può essere utilizzato anche come gancio o clip da cintura.

Funzione "Hold" inclusa

Questa funzione "congela" praticamente i dati acquisiti sul display. Questo non solo facilita la lettura dei risultati, ma migliora anche la riproducibilità.

Controllo automatico della batteria

Per evitare spiacevoli sorprese con la batteria, il livello di riempimento viene costantemente monitorato. Così la batteria può essere sempre sostituita in tempo.

Industria

Altre industrie | Comuni | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina pubblica

SensoDirect Con 110 (Set)

Strumento di misura manuale a batteria di alta qualità per la determinazione della conduttività.

Variabile nell'applicazione e di facile utilizzo

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Conduttività	0.001 - 1.999 mS/cm
Conduttività	0.01 - 19.99 mS/cm

Dati tecnici

Campo di misura	0,001 - 1,999 mS/cm, 0,01 - 19,99 mS/cm
Auto - OFF	Sì
Alimentazione elettrica	Blocco 9 V
Portabilità	Portatile
Classe di protezione	IP 30
Conformità	CE
Dimensioni	110 x 34 x 208 mm

Fornitura

- Dispositivo in robusta valigetta di plastica
- Batteria
- Elettrodo di conduttività
- Dichiarazione di garanzia
- Istruzioni per l'uso

Accessori

Titolo	N. ordine
Soluzione di regolazione 1413 $\mu\text{S/cm}$, 500 ml, tracciabile fino a N.I.S.S.T	722250
Cella di misura della conduttività, cavo di ca. 1 m	724400
Valigetta con espanso per SensoDirect Con 110	725040
Soluzione di conduttività (1413 $\mu\text{S/cm}$) - 90 ml - tracciabile a N.I.S.T.	726654
Soluzione di conduttività (12,88 mS/cm) - 90 ml - tracciabile a N.I.S.T.	726684

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna