

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## PTV 1000 met debietcontrole, profibus en Bluetooth

On-line troebelheidsmeting van de volgende generatie



- Slimme interface - overdenk de controller
- Vereenvoudigde en geoptimaliseerde processen
- Innovatief, onderhoudsarm ontwerp
- Onovertroffen nauwkeurigheid voor de meting van water met een laag verontreinigingsniveau

Bestelnr.: 6134614

### Vereenvoudigde processen - een nieuwe aanpak

Het komt aan op de details. De PTV-serie is ontworpen met alle aspecten van de werkwijze bij het meten van de procestroebelheid in het achterhoofd - van de installatie en instelling, over de dagelijkse meting en controle, tot routineprocedures zoals kalibratie, verificatie, gegevensverzameling en -beheer.

### Intelligente gebruikersinterface - anders denken bij de procescontrole

De traditionele controller is verleden tijd. We hebben hem vervangen door de bekende intelligente gebruikersinterface. Voor een betere gebruiksvriendelijkheid bevat een app voor mobiele apparaten een snelle en eenvoudige weergave van gegevens, berekening van statistieken, gebruiksaanwijzingen en nuttige tips.

### Besparing van middelen

Bespaar tijd, geld en water met het PTV-systeem. Deze instrumenten zijn geoptimaliseerd voor drinkwater toepassingen met een onovertroffen nauwkeurigheid in het onderste bereik (onder 1 NTU). Ze bieden verschillende functies die het besparen voor de gebruiker gemakkelijker maken.

### Voldoet aan de normen

De PTV-serie omvat instrumenten die aan de EPA- en ISO-normen voldoen.

### Fluidics Manager

De Fluidics Manager is een extra accessoire dat de bemonsteringsstroom van en naar het instrument optimaliseert. Dit elimineert de

noodzaak om extra instrumenten in te stellen en te onderhouden voor het monitoren van de monsteringangen en -uitgangen in de sensor.

### Het installatiepaneelsysteem

Eén plek voor alles. Het installatiepaneel is een extra accessoire dat helpt bij de installatie van belangrijke instrumentcomponenten en accessoires.

### Twee manieren om de gebruikersinterface te bereiken

**Touchscreen gebruikersinterface** - Alle instrumenten van de PTV-serie worden geleverd met een geïntegreerd touchscreen. Alle meetinstellingen en routinefuncties, zoals kalibratie, kunnen direct via het touchscreen zonder extra instrumenten worden beheerd.

**AquaLXP™ gebruikersinterface** - De app AquaLXP™ is een uitgebreide versie van het touchscreen. Naast de mogelijkheid om alle functies van het aanraakscherm uit te voeren, wordt de gebruiker voorzien van geanimeerde instructies over alle procedures, geavanceerde tools voor gegevensanalyse en statistiek, volledige onderhouds- en reparatieprotocollen en het comfort van een vertrouwd instrument.

### Vloeistofstandaarden - voor de kalibratie & controle

T-CAL troebelheidsstandaarden van Lovibond® Tintometer® zijn primaire standaarden die voldoen aan de Amerikaanse EPA- en ISO-normen.

De toepassing van troebelheidsstandaarden is nog nooit zo eenvoudig geweest: Combineer onze T-CAL troebelheidsstandaarden en onze T-CALplus™ verpakking (zak).

## Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Openbaar zwembad | Overige industrieën | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

## Applikation

Behandeling drinkwater

## PTV 1000 met debietcontrole, profibus en Bluetooth

Troebelheid is de belangrijkste meetparameter voor de bepaling van de drinkwaterkwaliteit

Lovibond® Tintometer® heeft een team van wereldwijd erkende troebelheidsexperts samengebracht om dit instrument te ontwikkelen. We hebben hen gevraagd om een nieuwe procesinstrument te ontwikkelen dat alle problemen oplost waarmee klanten te maken hebben bij het gebruik van hun huidige troebelheidssystemen. Deze verbeteringen, samen met extra state-of-the-art communicatie- en gebruikersinterfaces, maken de PTV 1000 en PTV 2000 tot de volgende generatie processtroebelheidsmeters.

## Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Turbidity	0.0001 - 100 NTU

## Technische gegevens

<b>Optiek</b>	White LED
<b>Nauwkeurigheid</b>	± 2 % van de eindwaarde van het meetbereik of kleiner dan 0.015 / 15 mNTU
<b>Interfaces</b>	Bluetooth
<b>Strooilicht</b>	kleiner dan 0.015 / 15 mNTU
<b>Weergegeven resolutie</b>	tot 0.0001 NTU (afhankelijk van het meetbereik) of 5 weergegeven cijfers
<b>Nauwkeurigheid / Precisie</b>	beter dan 1 % bij 1 NTU
<b>Reaktieszeit</b>	10 % verandering: 15 seconden bij max. doorstroming
<b>Responstijd</b>	(T-90), minder dan 240 seconden bij 200 ml/min. bij 1 NTU
<b>Signaalgemiddelde</b>	selecteerbaar: 1, 3, 6 10, 30, 60 en 90 seconden, standaardinstelling 30 seconden
<b>Bemonsteringstemperatuur</b>	0 - 50 °C, max. monstertemperatuur 70 °C
<b>Bemonsteringsdoorstroming</b>	30 tot 500 ml/min., optimaal 50 tot 80 ml/min.
<b>Inlaataansluiting monster</b>	1/4-inch NPT vrouwelijk, 1/4-inch compressieslang (inbegrepen)
<b>Inlaataansluiting monster (lediging)</b>	3/8-inch NPT vrouwelijk, 3/8-inch slangaansluiting (inbegrepen)
<b>Vereiste stroomvoorziening</b>	90 - 264 V, AC, 50 - 60 Hz, automatische selectie
<b>Monsterinlaatbuizen</b>	1/4-inch OD of 6 mm OD
<b>Monsteruitlaatbuizen</b>	3/8-inch OD of 9 mm OD
<b>Leegmaken van de meetkamer troebelheidsmeter</b>	Snelle aansluiting met geïntegreerde terugslagklep
<b>IJking</b>	Eenpuntsinstelling bij 5,0 of 20 NTU met elke goedgekeurde formazine
<b>Analoge uitgang: Meetkop</b>	selecteerbaar 0 - 20 mA of 4 - 20 mA; uitgangsbereik programmeerbaar over elk deel van het meetbereik

<b>Analogausgang: Communicatiedoos</b>	selecteerbaar 0 - 20 mA of 4 - 20 mA; uitgangsbereik programmeerbaar over elk deel van het meetbereik
<b>Alarmen</b>	Three set-point alarms, each equipped with an SP-DT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC
<b>Digitaal protocol</b>	Profibus DP
<b>Type behuizing: Kommunikationsbox</b>	Vezelversterkt polyester
<b>Classificatie behuizing: Kommunikationsbox</b>	IP 66
<b>Beveiliging</b>	Opgelijst door TÜV Rheinland voor UL 61010A-1: Gecertificeerd door TÜV Rheinland voor CSAC22.2 Nr. 1010.1: CE-gecertificeerd door TÜV Rheinland voor EN 61010-1
<b>Immunititeit</b>	CE-gecertificeerd door TÜV Rheinland voor EN 61326 (industriëniveau)
<b>Uitstoot</b>	Klasse A: EN 61326, CISPR 11, FCC Part 15, Canadian Interference-Causing Equipment Regulation ICES-003
<b>Montagemiddelen</b>	Troebelheidsmeetinstrumentensensor - gespleten montagehouder die aan elk verticaal oppervlak of paneel kan worden bevestigd (optioneel). Aansluitkast - directe montage op elk verticaal oppervlak of paneel (optioneel)
<b>Verificatiemethode</b>	Natte standaarden (gestabiliseerde formazine), of droog controle-instrument
<b>Limit of Determination</b>	0.0005 NTU
<b>Aantoonbaarheidsgrens</b>	0.005 NTU
<b>Doorstromingsweergave</b>	Ja
<b>Draagbaarheid</b>	Process
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	5 - 50 °C bij een rel. vochtigheid van 5 - 95 % (niet-condenserend)
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 65
<b>Compliance</b>	EPA
<b>Afmetingen</b>	158.5 x 340.4 x 334.5 mm

## Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
Vlotter, stroomsensor	19806-054
Onderdelengroep Fluidics Manager	19806-056
Waterkolommodule CHD	19806-058
Set van onderdelen, connectoren en slangen	19806-059
T-CALplus-slangenset voor kalibratie ( blauw )	19806-062
Slangenset, voor reiniging (zwart)	19806-072
Onderdelenset, voor vervanging afdekking luchtbellenval met O-ring	19806-077
Onderdelenset, voor vervanging lichtvanger (met O-ring) voor PTV 1000, PTV 2000	19806-078
Set van onderdelen, schroefdop luchtbellenval	19806-079
Onderdelenset, hevelsling, vlotter, uitlaataansluiting, O-ring	19806-080
Set van onderdelen, deksel afvoerkamer	19806-081
Bevestigingsklem alleen voor PTV 1000, PTV 2000	19806-082
Set van onderdelen, meetkamer module, met stroomindicator	19806-083
Set van onderdelen, meetkamer module, zonder stroomindicator	19806-084
Set van onderdelen, lichtbronnen-lens module	19806-085
Set van onderdelen, connectoren voor installatie	19806-086
Rotometer, 25 to 100 mL/min	19806-087
Installatiepaneel	19806-088
Vergrendelring op de montageklem	19806-106
droge ( vaste ) inspectie, standaard > 10 NTU	19806-110
droge ( vaste ) inspectie, standaard < 10 NTU	19806-111
Zekering 1,6A, 250VAC	19806-206
Lichtbron O-ring	19806-407

Omschrijving	Bestelnr.
O-ring, voor lichtval	19806-416
Slang, 6mm AD, zwart, polyethyleen	19806-429
O-ring voor het achterdeksel van de uitlaatkamer	19806-434
Aansluiting, snelkoppeling mannelijk	19806-436
Bevestigingsband	19806-448
Aansluiting, snelkoppeling vrouwelijk	19806-449
Sluitstop voor kabelinvoeropeningen	19806-487
Afsluiter, 9 mm snelkoppeling	19806-494
Tablethouder, wandmontage	19806-521
Trekcontlasting, 9mm / 3/8" NPT	19806-527
Slang, 9mm ID x 12 mm OD x 1,5 mm wanddikte, doorzichtig pvc	19806-531
Afdichting voor deksel luchtbellenval -241 -	19806-554
Inzetstuk voor meetmodulehouder op het paneel	19806-570
Meetmodule PTV 1000 IR	19806-700
Meetmodule PTV 1000 IR, met Bluetooth®	19806-701
Microvezelpad met handvatzakje	19806-803
Spoelfles 500 ml	420056
T-CAL <sup>plus</sup> ®-standaard, 0,30 NTU, standaard in verificatie	48010035
T-CAL <sup>plus</sup> ®-standaard, 1,00 NTU, standaard in verificatie	48010135
T-CAL <sup>plus</sup> ®-standaard, 5,00 NTU, standaard in kalibrering	48010235
T-CAL <sup>plus</sup> ®-standaard, 20 NTU, standaard in kalibrering	48010335
T-CAL®-Standard, 0,30 NTU, 500 ml	48011050
T-CAL®-Standard, 1,00 NTU, 500 ml	48011150
T-CAL®-Standard, 5,00 NTU, 500 ml	48012250
T-CAL®-Standard, 20,00 NTU, 500 ml	48012350
Reinigingsoplossing	54010435
Wasoplossing	54011010
Aanslagverwijderaar	54013003

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

#### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje