

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirecte pH 110 (ingesteld)



- Hoge meetnauwkeurigheid
- Laag gewicht
- Beschermhuls
- Digitale display

Bestelnr.: 721300

### Verschillende parameters

De SensoDirect 110-serie meetinstrumenten kan worden gebruikt om de pH-waarde, het zoutgehalte en de geleidbaarheid te meten.

### Beschermende behuizing

De beschermende bepantsering garandeert niet alleen een goede grip, maar ook bescherming tegen valschade. De standaard die aan de achterkant van de behuizing is bevestigd, kan ook worden gebruikt als hanger of riemclip.

### Inclusief "Hold"-functie

Deze functie zorgt voor de praktische "bevriezing" van de verkregen gegevens op de display. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om de resultaten te lezen, maar verbetert ook de reproduceerbaarheid.

### Automatische batterijcontrole

Om u niet voor onaangename verrassingen met de batterij te stellen, wordt het vulniveau voortdurend in de gaten gehouden. Zo kunt u de batterij altijd op tijd vervangen.

### Industrie

Gemeenten | Ngo | Openbaar zwembad | Overige industrieën | Scheepvaart | Zwembadservice

### Applikation

Afvalwaterzuivering | Behandeling drinkwater | Controle zwembadwater | Ketelwater | Koelwater

### SensoDirecte pH 110 (ingesteld)

Hoogwaardig handmeetinstrument op batterijen voor de bepaling van de pH-waarde.

Variabel in de toepassing en gebruiksvriendelijk

### Meetbereik

Test Name	Meetbereik
pH	0 - 14

## Technische gegevens

<b>Meetbereik</b>	0 - 14 pH
<b>Auto – OFF</b>	Ja
<b>Stroomvoorziening</b>	9 V blok
<b>Draagbaarheid</b>	Draagbaar
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	0 - 50 °C; 0 - 80 % rel. vochtigheid (niet-condenserend)
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 30
<b>Compliance</b>	CE
<b>Afmetingen</b>	110 x 34 x 208 mm

## Leveromvang

- ■ SensoDirect meter in stevige kunststof koffer
- ■ Batterij
- ■ pH-buffer (4.01/7.00)
- ■ pH-kunststof-elektrode-type 226
- ■ Garantieverklaring
- ■ Gebruiksaanwijzing

## Accessoires

Omschrijving	Bestelnr.
pH-elektrode, kunststof/gel, type 226, zonder temperatuursensor, BNC-stekker	721226
pH-elektrode met glazen schacht/gel, type 235, zonder temperatuursensor, BNC-stekker voor SD 300 / SD 305 pH	721235BNC
pH-bufferoplossing 4,01 (25 °C): rood, 90 ml, herleidbaar tot N.I.S.T.	721247
pH-bufferoplossing 7,00 (25 °C) geel, 90 ml herleidbaar tot N.I.S.T.	721248
pH-bufferoplossing 10,01 (25 °C) blauw, 90 ml, herleidbaar tot N.I.S.T.	721249
pH-bufferoplossing set pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
pH-bufferoplossing 4,01 (25 °C) rood, 1 liter, herleidbaar tot N.I.S.T.	721252
pH-bufferoplossing 7,00 (25 °C), geel, 1 liter N.I.S.T.	721254
pH-bufferoplossing 10,01 (25 °C) blauw, 1 ltr. herleidbaar tot N.I.S.T.	721256
pH-vervangingselektrode, pH 0 ... 14, kunststof/gel-type, BNC-stekker	721330
Koffer met schuim voor SensoDirect pH 110	725030
3 M KCl-bewaringsoplossing voor pH/ORP, 25 ml (beschikbaar vanaf 2020)	726402
3 M KCl-bewaringsoplossing voor pH/ORP, 100 ml	726404

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje