

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



PTV 6000 com Indicador de Fluxo e Ethernet; Laser

Medição da turvação em linha da próxima geração



- Interface Inteligente - Repensar o Controlador
- Processos simplificados e otimizados
- Design inovador e de baixa manutenção
- Precisão insuperável para a medição de água com baixo nível de contaminação

Artigo No: 6154623

Processos simplificados - uma nova abordagem

São os detalhes que importam. A série PTV foi projetada com todos os aspetos do fluxo de trabalho em mente ao fazer medição a turbidez do processo - desde a instalação e configuração, passando pela medição e controlo diários, até procedimentos de rotina como calibração, verificação, aquisição de dados e gerenciamento.

Interface de utilizador inteligente - Repensando o Controlo do processo

O controlador tradicional é uma coisa do passado. Nós o substituímos por uma interface de utilizador inteligente e familiar. Para melhorar a usabilidade, um aplicativo para dispositivos móveis inclui exibição de dados rápida e fácil, cálculo de estatísticas, instruções de uso e dicas úteis.

Projetado para armazenamento de dados

Poupe tempo, dinheiro e água com o sistema PTV. Estas unidades são otimizadas para aplicações de água potável com precisão inigualável na faixa inferior (abaixo de 1 NTU). Eles oferecem uma variedade de funções que facilitam a economia para o utilizador.

Em conformidade com as normas

A série PTV inclui dispositivos que atendem às normas EPA e ISO.

Gerente de Fluidos

O Fluidics Manager é um acessório adicional que otimiza o fluxo de amostras de e para o instrumento. Isso elimina a necessidade de con-

figurar e manter equipamentos adicionais para monitorar as entradas e saídas de amostras no sensor.

O sistema do painel de instalação

Um lugar para tudo. O painel de instalação é um acessório adicional que ajuda na instalação de componentes e acessórios importantes do instrumento.

Dois caminhos para a interface de utilizador

Interface de Utilizador de Display Tátil - Todos os instrumentos da Série PTV são fornecidos com um display tátil integrado. Todas as definições de medição e funções de rotina, tais como a calibração, podem ser geridas diretamente através do display tátil sem dispositivos adicionais.

AquaLXP™ Interface de utilizador - A aplicação AquaLXP™ é uma versão alargada do display tátil. Além da capacidade de executar todas as funções do display sensível ao toque, o utilizador recebe instruções animadas sobre todos os procedimentos, análise avançada de dados e ferramentas estatísticas, registros completos de manutenção e reparo e a conveniência de um dispositivo familiar.

Padrões Líquidos - para verificação da calibração &

Os padrões de turvação T-CAL do Lovibond® Tintometer® são padrões primários que são compatíveis com a EPA e ISO dos EUA. A aplicação de padrões de turvação nunca foi tão fácil: Combine nossos padrões de turvação T-CAL e nossa embalagem T-CALplus™ (saco).

Título	Artigo No
Inserir peça para suporte do módulo de medição do analisador no painel	19806-570
Módulo de medição PTV 6000	19806-706
Módulo de medição PTV 6000, com Bluetooth	19806-707
PTV 6000 - Conjunto, armadilha de luz de proteção / intertravamento, conexão e O-rings	19806-716
Almofada de microfibra com bolso para puxador	19806-803
Frasco para enxaguar 500 ml	420056
T-CALplus® standard, 0.30 NTU, standard para verificação	48010035
T-CALplus® standard, 1.00 NTU, standard para verificação	48010135
T-CALplus® padrão, 5.00 NTU, padrão para calibração	48010235
T-CALplus® standard, 20 NTU, standard para calibração	48010335
T-CAL®-Standard, 0,30 NTU, 500 ml	48011050
T-CAL®-Standard, 1,00 NTU, 500 ml	48011150
T-CAL®-Standard, 5,00 NTU, 500 ml	48012250
T-CAL®-Standard, 20,00 NTU, 500 ml	48012350
Solução de limpeza	54010435
Solução de lavagem	54011010
Removedor de depósitos	54013003

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies