

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 325 Con (Conjunto 2)

Instrumentos de mão à prova d'água para medição de condutividade/TDS/Salinidade/Temperatura



- Robusto e à prova de água (IP 67)
- Interface para PC (USB/série ou analógico)
- Registrador de dados e função de alarme
- Boas práticas de laboratório (funções GLP)

Artigo No: 724750

Operação amigável ao utilizador

A operação confortável é completada por um visor grande e com iluminação de fundo. Assim, tem uma visão direta dos resultados de medição diretos em cada situação.

Tecnicamente avançado

Registradores de dados, compensação da temperatura automática e deteção do tampão são outras características do SD 325 Con.

Gestão de dados

Os dados recolhidos pelo registor de dados podem ser transferidos para o computador através da interface USB (série ou analógica).

Invólucro de proteção

A blindagem de proteção garante não só uma aderência segura, mas também proteção contra danos causados por quedas. O suporte fixado na parte de trás da caixa também pode ser usado como um gancho ou presilha para cinto.

Equipamento variável

Dependendo da área de medição, estão disponíveis duas cubetas de medição de condutividade com tecnologia inovadora de 4 pólos.

Equipamento adicional

A exibição do status da bateria e do eletrodo, indicador de mudança de bateria, desligamento automático, retenção automática, memória de valor mínimo/máximo são funções obrigatórias.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria-Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | ONG | Outras Indústrias

SD 325 Con (Conjunto 2)

Aparelho de medição manual robusto, impermeável (IP67) e portátil para medição de condutividade, TDS, salinidade e temperatura. O conforto operacional e a blindagem de proteção garantem um trabalho seguro em todos os momentos, mesmo em condições ambientais extremas.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Condutividade	0 - 1000 mS/cm
Salinidade	0 - 70 g/kg
TDS	0 - 5000 mg/L
Temperatura	-5 - 100 °C

Dados Técnicos

Display	LCD com iluminação de fundo
Registador de Dados	Registador Manual: 1000 conjuntos de dados (valor único por toque de tecla). Automático. Logger: 10000 conjuntos de dados (cíclico, intervalo de tempo: 1 - 3600 s)
Auto – OFF	Sim
Fonte de Alimentação	2 pilhas AAA Micro-USB
Tempo de Vida da Bateria	160 h
Portabilidade	Portátil
Temperatura de Compensação	Automático
Grau de Proteção	IP 67
Conformidade	CE RoHS WEEE
Idiomas da Interface do Usuário	Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Holandês, Chinês
Dimensões	128 x 164 x 37 mm

Texto do Escopo de Entrega

- Instrumento em armadura de proteção, incluindo suporte de eléctrodos
- Pilhas
- Célula de medição de condutividade LC 16 (área de medição 0-1000 mS/cm)
- Soluções de condutividade (1413 µS/cm ; 12,88 mS/cm)
- Instruções de utilização
- Declaração de garantia no caso de

Acessórios

Título	Artigo No
LC 12 para SD 320 / SD 325 Con, até 200 mS/cm	19805040
LC 16 para SD 320 / SD 325 Con, até 1000 mS/cm	19805045
LC 10 Eléctrodo de água ultrapura para SD 320 / SD 325 com cabo de 1 m	19805046
Solução de calibração 1413 µS/cm, 500 ml, rastreável até N.I.S.T	722250
Cabo de transferência de dados USB para a série SD 300 / SD 305	724620
GSOFT 3050 Windows-Software com Leitor para Série SD 300 / SD 305	724625
Estojo com espuma para a série SD 305	725070
Solução de condutividade (1413 µS/cm) - 90 ml - rastreável a N.I.S.T.	726654
Solução de condutividade (12,88 mS/cm) - 90 ml - rastreável a N.I.S.T.	726684

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha

Technical changes without notice

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies