

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## TC 135 S



- Диапазон температур от 2°C до 40°C, регулирование шагами по 0,1°C
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный дисплей с подсветкой для индикации фактических/заданных значений
- Оптимальное определение БПК при температуре 20°C

Номер заказа: 2438200

### Универсальное использование

Наши термостаты представляют собой оптимальный выбор как для хранения проб при заданном температурном режиме, так и для определения БПК при анализе сточных вод. Встроенное устройство для регулирования температуры соответствует требованиям директивы по ЭМС IEC 61326 ("Электрические приборы для измерения, контроля и лабораторного использования").

### Постоянный контроль температуры

Термостаты обеспечивают непрерывный контроль температуры. При этом температуру можно регулировать в диапазоне от 2 до 40°C с шагом по 0,1°C.

### Внутренние силовые разъемы

Использовать внешние устройства очень просто благодаря встроенным розеткам, установленным внутри прибора

### Эффективное использование энергии

Высокоэффективные компоненты и усиленная изоляция обеспечивают низкие показатели потребления.

### Вариативность

В вашем распоряжении на выбор 4 модели со стальной дверью (полезный объем 135, 288 и 488 л) и 2 модели со стеклянной дверью (полезный объем 140 и 288 л)

### Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### TC 135 S

Превосходно подходят для целого ряда различных областей применения в промышленности и науке. Температуру в термостатах можно индивидуально регулировать мельчайшими шагами, а светодиодная индикация обеспечит контроль над ситуацией в любой момент времени. В наличии имеется шесть моделей с различным полезным объемом и стеклянными или стальными дверями.

### Технические данные

Дисплей	Светодиодный дисплей с подсветкой
Обслуживание	водонепроницаемая фольга спереди, 2 кнопки с тактильной обратной связью
Электроснабжение	220 - 240 V / 50 Hz
Полезное содержание	135 L
Потребление энергии	approx. 1,41 kWh/ 24h
Климатический класс	SN, от +10°C до +32°C
Охлаждающее средство	R600a
Розетки	4
Диапазон температур	от +2°C до +40°C, с шагом по 0,1°C
Температурный допуск	Для BOD (T = 20 °C ±1 °C в соответствии с EN 1899)

Грузоподъемность, площадь хранения	45 kg
Возможность установки внизу	Да
Прочее оборудование	Стандартная дверь
Соответствие	CE
Размеры	600 x 850 x 600 mm
Внутренние размеры	513 x 702 x 441 mm

## Аксессуары

Заголовок	Номер заказа
Устройство регулирования температуры для TC 135 S, TC 140 G	2428201-2
Деревянная упаковка, для TC 135 S, TC 140 G (IPPC Standard - ISPM15)	425768
Выдвижная решетка для TC 135 S, TC 140 G	425791
Запасная выдвижная пластина	427542

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания