

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 720 S



- Диапазон температур от 2°C до 40°C, регулирование шагами по 0,1°C
- Низкое энергопотребление
- Светодиодный дисплей с подсветкой для индикации фактических/заданных значений
- Оптимальное определение БПК при температуре 20°C

Номер заказа: 2438270

Универсальное использование

Наши термостаты представляют собой оптимальный выбор как для хранения проб при заданном температурном режиме, так и для определения БПК при анализе сточных вод. Встроенное устройство для регулирования температуры соответствует требованиям директивы по ЭМС IEC 61326 ("Электрические приборы для измерения, контроля и лабораторного использования").

Постоянный контроль температуры

Термостаты обеспечивают непрерывный контроль температуры. При этом температуру можно регулировать в диапазоне от 2 до 40°C с шагом по 0,1°C.

Внутренние силовые разъемы

Использовать внешние устройства очень просто благодаря встроенным розеткам, установленным внутри прибора

Эффективное использование энергии

Высокоэффективные компоненты и усиленная изоляция обеспечивают низкие показатели потребления.

Вариативность

В вашем распоряжении на выбор 3 модели со стальной дверью (полезный объем 135, 288 и 488 л) и 2 модели со стеклянной дверью (полезный объем 140 и 288 л)

Промышленность

Другие отрасли | Коммуны | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судоходство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

TC 720 S

Превосходно подходят для целого ряда различных областей применения в промышленности и науке. Температуру в термостатах можно индивидуально регулировать мельчайшими шагами, а светодиодная индикация обеспечит контроль над ситуацией в любой момент времени. В наличии имеется шесть моделей с различным полезным объемом и стеклянными или стальными дверями.

Технические данные

| | |
|----------------------|---|
| Дисплей | Светодиодный дисплей с подсветкой |
| Обслуживание | водонепроницаемая фольга спереди, 2 кнопки с тактильной обратной связью |
| Электроснабжение | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Полезное содержание | 488 L |
| Потребление энергии | approx. 1.24 kWh/ 24 h |
| Климатический класс | 5; SN, от +10°C до +40°C |
| Охлаждающее средство | R600a |
| Розетки | 9 |
| Диапазон температур | от +2°C до +40°C, с шагом по 0,1°C |
| Свободное место | 4 металлические решетки |

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность, площадь хранения | 60 kg |
| Возможность установки внизу | Нет |
| Прочее оборудование | Стандартная дверь |
| Окружающие условия | Оптимальная температура окружающей среды 25 °C Рабочая температура 20 °C |
| Соответствие | CE |
| Размеры | 750 x 1684 x 769 mm |
| Внутренние размеры | 625 x 1460 x 600 mm |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Германия

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Китай

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Малайзия

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Бразилия

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
США

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Индия

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies