

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



TC 140 G



- Sıcaklık aralığı 2 °C - 40 °C, 0,1 °C'lik adımlarla ayarlanabilir
- Düşük enerji tüketimi
- Gerçek/nominal değer göstergeli, aydınlatmalı LED ekran
- 20 °C'de BSB tespiti için optimize edilmiştir

Ürün No: 2438210

Çok yönlü kullanılabilir

Hem numunelerin sıcaklık kontrollü şekilde depolanması, hem de atık su analiz sistemlerindeki BSB tespiti için termostat dolaplarımız tercih nedenidir. Takılmış olan sıcaklık kontrol ünitesi, IEC 61326 sayılı EMC direktifini yerine getirir ("Elektrikli ölçüm, kontrol ve laboratuarda kullanım cihazları").

Sürekli sıcaklık kontrolü

Termostat dolapları, sürekli sıcaklık kontrolüne olanak sağlar. Sıcaklık, 0,1 °C'lik adımlarda 2 - 40 °C arasında ayarlanabilir.

İç kısımda yer alan elektrik bağlantıları

İç kısma takılmış olan birden çok priz sayesinde harici cihazlar sorunsuzca kullanılabilir

Enerji verimli

Çok verimli bileşenler ve güçlendirilmiş izolasyon, tüketim değerlerinin düşük olmasını sağlar.

Değişken

Çelik kapılı 3 model (135, 255 ve 445 l kullanım hacmi) ve cam kapılı 2 model (140 veya 255 l kullanım hacmi) arasından seçim yapabilirsiniz

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

TC 140 G

Sanayi ve araştırma alanındaki çok sayıda farklı uygulama için mükemmel düzeyde uygundur. Termostat dolaplarının sıcaklığı çok küçük adımlarda özel olarak ayarlanabilir ve bir LED gösterge sayesinde mevcut durumu her an kontrol edebilirsiniz. Farklı kullanım hacimli ve cam veya çelik kapılı 5 modelde mevcuttur.

Teknik Veri

Ekran	Aydınlatmalı LED ekran
Kullanım	suya karşı korumalı folyo ön kısmı, dokunmatik geri bildirimli 2 tuş
Güç Kaynağı	220 - 240 V / 50 Hz
Net Kapasite	140 L
Tüketim	yaklaşık olarak 1,61 kWh/ 24h
İklim Sınıfı	SN, + 10 °C için + 32 °C
Soğutucu	R600a
Soketler	4
Sıcaklık Aralığı	+ 2 °C ile + 40 °C arasında, 0,1 °C'lik adımlarda
Sıcaklık Toleransı	BSB için (T = 20 °C ± 1 °C EN 1899'a göre)
Interior Light	Flüoresan lamba
Shelf Loading Capacity	45 kg
Yeraltına Uygun	Evet

Diğer Ekipmanlar	Standart Kapak
Uygunluk	CE
Boyutlar	600 x 850 x 600 mm
Dahili Boyutlar	513 x 702 x 441 mm

Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
TC 135 S, TC 140 G için sıcaklık kontrol ünitesi	2428201-2
Ahşap ambalaj, TC 135 S, TC 140 G için (IPPC Standardı - ISPM15)	425768
TC 135 S, TC 140 G için yuvalı ızgara	425791
Termal eleman için yedek kart	427542

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya