

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirect Con 110 (set)



- Yüksek ölçüm doğruluğu
- Düşük ağırlık
- Koruyucu muhafaza
- Dijital gösterge

Ürün No: 722300

### Çeşitli parametreler

SensoDirect 110 serisi ölçüm cihazları ile pH değeri, tuz miktarı ve iletkenlik ölçülebilir.

### Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

### "Tutma" fonksiyonu dahil

Elde edilen veriler, bu fonksiyon aracılığıyla pratik bir şekilde ekranda "dondurulur". Bu, sadece sonuçların okunmasını kolaylaştırılmaz, aynı zamanda böylece tekrarlanabilirlik de iyileşir.

### Otomatik pil kontrolü

Pille ilgili sinir bozucu sürprizler yaşanmaması için dolum seviyesi sürekli denetlenir. Böylece pili her zaman vaktinde değiştirebilirsiniz.

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Halka Açık Havuz | Havuz Hizmetleri | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### SensoDirect Con 110 (set)

İletkenlik değerini belirlemek için nitel olarak yüksek kaliteli, pille çalışan el tipi ölçüm cihazı.

Uygulamada çok yönlü ve kullanımda kullanıcı dostu

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Conductivity	0.001 - 1.999 mS/cm
Conductivity	0.01 - 19.99 mS/cm

### Teknik Veri

Ölçüm Aralığı	0,001 - 1,999 mS/cm, 0,01 - 19,99 mS/cm
Auto – OFF	Evet
Güç Kaynağı	9 V-blok
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Koruma Sınıfı	IP 30
Uygunluk	CE
Boyutlar	110 x 34 x 208 mm

# Teslimat Kapsam Metni

- Cihaz, sağlam plastik çantada yer alır
- PİL
- İletkenlik elektrotu
- Garanti beyanı
- Kullanım kılavuzu

## Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
Kalibrasyon çözeltisi 1413 µS/cm, 500 ml, N.I.S.T'ye göre izlenebilir	722250
İletkenlik ölçüm hücresi, yaklaşık 1 m kablo	724400
SensoDirect Con 110 için süngerli çanta	725040
İletkenlik Çözeltisi (1413 µS/cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726654
İletkenlik Çözeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726684

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya