

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SD 325 Con (set 2)

İletkenlik/TDS/tuzluluk/sıcaklık ölçümüne yönelik su geçirmez el tipi ölçüm cihazları



- Sağlam ve su geçirmez (IP 67)
- PC arayüzü (USB / seri veya analog)
- Veri kayıt cihazı ve alarm fonksiyonu
- İyi laboratuvar uygulamaları (GLP fonksiyonları)

Ürün No: 724750

Kullanıcı dostu kullanım

Konforlu kullanım, büyük, arka plan aydınlatmalı bir ekranla tamamlanmaktadır. Böylece her durumda ölçüm sonuçlarınızı direkt görebilirsiniz.

Teknik açıdan gelişkin

Veri kayıt cihazı, otomatik sıcaklık kompensasyonu ve tampon çözelti algılaması, SD 325 Con'un diğer özellikleridir.

Veri yönetimi

Veri kayıt cihazı aracılığıyla toplanan veriler, USB arayüzü (seri veya analog) üzerinden bilgisayara aktarılabilir.

Koruyucu gövde

Koruyucu muhafaza, sadece güvenli bir şekilde tutmayı değil, aynı zamanda düşme hasarlarına karşı koruma da sağlar. Gövdenin arka tarafına sabitlenen destek, askı veya kemer klipsi olarak da kullanılabilir.

Değişken donanım

Ölçüm aralığına bağlı olarak, yenilikçi 4 kutup teknolojisine sahip iki iletkenlik ölçüm hücresi mevcuttur.

Ek donanım

Pil ve elektrotlar için durum göstergesi, pil değişimi göstergesi, Otomatik Kapatma, Otomatik Tutma, Min./Maks. değer belleği fonksiyon olarak zorunludur.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

SD 325 Con (set 2)

İletkenlik, TDS; tuzluluk ve sıcaklığı ölçmek için sağlam, su geçirmez (IP67) ve taşınabilir el tipi ölçüm cihazı. Kullanım konforu ve koruyucu muhafaza, aşırı ortam koşullarında da her zaman güvenli bir şekilde çalışmayı garanti eder.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Conductivity	0 - 1000 mS/cm
Salinity	0 - 70 g/kg
TDS	0 - 5000 mg/L
Temperature	-5 - 100 °C

Teknik Veri

Ekran	Arka plan aydınlatmalı LCD
Veri Kaydedici	Manuel Kaydedici: 1000 veri seti (tuşa basarak tek değer). Oto. Kaydedici: 10000 veri seti (döngüsel, zaman aralığı: 1-3600 s)
Auto – OFF	Evet
Güç Kaynağı	2 AAA pil Micro-USB
Pil Ömrü	160 saat
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Sıcaklık Toleransı	Otomatik
Koruma Sınıfı	IP 67
Uygunluk	CE RoHS WEEE
Diller Kullanıcı Arabirimi	Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Flemenkçe, Çince
Boyutlar	128 x 164 x 37 mm

Teslimat Kapsam Metni

- Elektrot tutucu dahil olmak üzere koruyucu takviye cihaz
- Piller
- İletkenlik ölçüm hücresi LC 16 (ölçüm aralığı 0-1000 mS/cm)
- İletkenlik çözeltileri (1413 µS / cm; 12.88 mS / cm)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı çantadadır

Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
SD 320 / SD 325 Con için LC 12, 200 mS/cm'ye kadar	19805040
SD 320 / SD 325 Con için LC 16, 1000 mS/cm'ye kadar	19805045
SD 320 / SD 325 için saf su elektrotu LC 10, 1 m kablolu	19805046
Kalibrasyon çözeltisi 1413 µS/cm, 500 ml, N.I.S.T.'ye göre izlenebilir	722250
SD 300 / SD 305 serisi için USB veri aktarım kablosu	724620
SD 300 / SD 305 serisi için veri kayıt cihazı ile birlikte GSOF 3050 Windows yazılımı	724625
SD 305 serisi için süngerli çanta	725070
İletkenlik Çözeltisi (1413 µS/cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726654
İletkenlik Çözeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T.	726684

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya