

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SD 335 Multi (ana cihaz)



- Intuitive user interface with graphical LCD-display
- Galvanically isolated measuring inputs
- Data transfer via Micro-USB in CSV format
- Robust protective armouring with two electrode holders

Ürün No: 724830

### Modern technology

Due to galvanic isolation the temperature and two other parameters can be determined and displayed simultaneously.

### Intuitive Handling

The combination of user-friendly operation and graphic LCD display in 7 different languages makes the portable measuring instrument the ideal companion for daily use in water analysis.

### Data management

Measurement data including time stamp and location ID can be recorded with the data logger function. Via the micro-USB interface, the data can be easily transferred to a computer and processed without the need of additional software.

### Protective armouring

The protective armouring with two electrode holders guarantees safe working even in extreme environmental conditions at all times. The stand attached to the back of the housing can be used conveniently as a hanger or belt clip.

### Additional features

The range of functions is completed by the status display for the rechargeable NiMH batteries, the self-diagnosis of the sensors and much more.

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### SD 335 Multi (ana cihaz)

Waterproof multiparameter handheld instrument for the simultaneous determination of temperature and two other parameters: pH, ORP, conductivity/TDS/salinity and dissolved oxygen (O<sub>2</sub>-concentration/O<sub>2</sub>-saturation)

### Teknik Veri

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ekran</b>              | Grafik ekranlı arkadan aydınlatmalı LCD   |
| <b>Veri Kaydedici</b>     | Tuş vuruşu ile manuel kaydedici. Otomatik kaydedici, döngüsel, zaman aralığı ayarlanabilir. |
| <b>Auto – OFF</b>         | Evet  |
| <b>Güç Kaynağı</b>        | 3 NiMH-battery pack (AAA)<br>Micro-USB  |
| <b>Taşınabilirlik</b>     | Taşınabilir   |
| <b>Sıcaklık Toleransı</b> | Evet  |
| <b>Koruma Sınıfı</b>      | IP 67   |
| <b>Uygunluk</b>           | CE<br>RoHS<br>WEEE  |
| <b>Boyutlar</b>           | 100 x 164 x 37 mm   |

# Teslimat Kapsam Metni

- Elektrot tutucu dahil olmak üzere koruyucu takviye cihaz (2 parça)
- Ni-MH piller
- Mikro USB kablosu
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı
- Bavul

## Aksesuarlar

| Başlık   | Ürün No  |
|--|----------|
| Redox kalibrasyon çözeltisi, 470 mV, 100 ml  | 195070   |
| KOH 100, yedek elektrolit, SD 310 / SD 315 Oxi için 100 ml   | 19801130 |
| SD 320 / SD 325 Con için LC 12, 200 mS/cm'ye kadar   | 19805040 |
| SD 320 / SD 325 Con için LC 16, 1000 mS/cm'ye kadar  | 19805045 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 2 m kablolu, platin katot / kurşun anot                          | 19805050 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 10 m kablolu, platin katot / kurşun anot                         | 19805051 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu, 30 m kablolu, platin katot / kurşun anot                         | 19805052 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için koruyucu başlık, derinlik ölçümü için (PVC)                  | 19805055 |
| SD 310 / SD 315 Oxi için oksijen elektrotu için koruyucu başlık, derinlik ölçümü için (pirinç)               | 19805056 |
| Saklama/kalibrasyon şişesi   | 19805057 |
| pH elektrotu, plastik/jel, Tip 226, sıcaklık sensörsüz, BNC fiş  | 721226   |
| pH elektrotu, plastik/jel, Tip 231, NTC30kOhm sıcaklık sensörü, SD 300 / SD 305 pH için BNC fiş 4 mm (SET 1) | 721231   |

| Başlık  | Ürün No   |
|---|-----------|
| pH elektrotu, cam şaftlı / jelli, Tip 235, sıcaklık sensörsüz, SD 300 / SD 305 pH için BNC fiş  | 721235BNC |
| Redox elektrot, plastik/jel, BNC fiş, yaklaşık 1 m kablo  | 721242    |
| Pt1000, sıcaklık sensörü, metal, çap 3 mm (set 2)   | 721246    |
| pH tampon çözelti 4,01 (25 °C) kırmızı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir   | 721247    |
| pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir.   | 721248    |
| pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 90 ml N.I.S.T'ye göre izlenebilir.  | 721249    |
| pH tampon çözelti seti pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C)  | 721250    |
| pH tampon çözeltisi 4,01 (25 °C) kırmızı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir  | 721252    |
| pH tampon çözelti 7,00 (25 °C) sarı, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir.  | 721254    |
| pH tampon çözelti 10,01 (25 °C) mavi, 1 ltr. N.I.S.T'ye göre izlenebilir  | 721256    |
| Kalibrasyon çözeltisi 1413 µS/cm, 500 ml, N.I.S.T'ye göre izlenebilir   | 722250    |
| SD 300 / SD 315 Oxi oksijen elektrotu için servis seti; 3 adet yedek diyafram kafası ve 100 mL KOH (1,18 mol/l) elektrolit çözeltisinden oluşur | 724670    |
| SD 335 Multi için süngerli çanta  | 725080    |
| PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 25 ml   | 726402    |
| PH / ORP için 3 M KCl Depolama Solüsyonu, 100 ml  | 726404    |
| İletkenlik Çözeltisi (1413 µS/cm) - 90 ml - N.I.S.T.  | 726654    |
| İletkenlik Çözeltisi (12.88 mS / cm) - 90 ml - N.I.S.T.   | 726684    |

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya