

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 400 Oxi L (Set 2)

Yüksek seviyede çözünmüş oksijen ölçümü



- Lüminesans teknolojisi
- Maksimum hassasiyet
- Düşük bakım ihtiyacı
- Sürüklenmesiz optik ölçüm

Ürün No: 740010

Modern teknik

SD 400 Oxi L, optik lüminesans teknolojisiyle çalışır. Avantajınız: Yüksek ölçüm doğruluğu, hızlı ve mutlak kullanıcı dostu ölçüm özelliği.

Bakım gerektirmez

Lüminesans teknolojisi sayesinde elektrolite ihtiyaç duyulmaz. Bu nedenle düzenli ekleme işlemine gerek kalmaz ve bakım ihtiyacı minimuma iner.

Veri yönetimi

Cihaza entegre edilen yazılım ("veri kayıt cihazı") aracılığıyla verilerin toplanması ve değerlendirilmesi açıkça basitleşir.

"Seyreltme BSB'si" tespiti için uygundur

SD 400 Oxi L'nin elektrotu, standart BSB tüplerine (NS 19/26) göre optimize edilmiştir. Bu nedenle cihaz, seyreltme BSB'sinin normlara uygun şekilde BSB tespiti için çok uygundur.

Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

SD 400 Oxi L (Set 2)

En modern lüminesans teknolojisi sayesinde düşük bakım maliyetleri ile ölçüm doğruluğunu bir araya getirir. Araştırma ve eğitim için, kanalizasyon arıtma tesisleri ve su dağıtım tesisleri ile akvaryumculuk alanlarında kullanım için uygundur. USB üzerinden veri transferi mümkündür.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Oxygen	0 - 50 mg/L O ₂

Teknik Veri

Ölçüm Prensipleri	optik oksijen sensörü
Ölçüm Aralığı	Oksijen 0 - 50 mg/l, Doyma % 0 - 500, Sıcaklık -5 ila 50 °C, Barometre 51 ila 12 kPa
Doğruluk	Concentration: < 20 mg/l: ± 1% MW oder 0,1 mg/l > 20 mg/l: ± 10% MW Saturation: < 200 %: ± 1% MW oder 0,1 % > 200 %: ± 10% MW Temperature: ± 0,2 °C
Ekran	Büyük LCD
Arayüzler	Micro-USB
Veri Kaydedici	Verilerin denetlenmesi ve kaydedilmesi için yazılım
Auto – OFF	Evet
Harici Depolama	Micro SD kart
Güç Kaynağı	Micro-USB 4 pil (AA)
Taşınabilirlik	Taşınabilir
Çevre Koşulları	-5 °C - 50 °C
Koruma Sınıfı	IP 67 (Sensor)
Uygunluk	CE
Boyutlar	98 x 54 x 162 mm
Ambalajlı Ağırlık	(unit incl. batteries)

Aksesuarlar

Başlık	Ürün No
Temizleme Bezi	197635
SD 400 Oxi L için süngerli çanta	740050
Optik oksijen sensörü, 1,5 m kablolu, saklama/kalibrasyon şişesi ve kalibrasyon verilerini içeren Micro SD kart dahil	740060
Optik oksijen sensörü, 3 m kablolu, saklama/kalibrasyon şişesi ve kalibrasyon verilerini içeren Micro SD kart dahil	740070
Optik oksijen sensörü, 10 m kablolu, saklama/kalibrasyon şişesi ve kalibrasyon verilerini içeren Micro SD kart dahil	740080
Veri aktarım kiti (USB kablosu ve adaptör)	740090
Bakım kiti (diyafram kapağı ve kalibrasyon verilerini içeren Micro-SD kart)	740100
Metal koruyucu başlık	740110
Saklama/kalibrasyon şişesi	740120

Teslimat Kapsam Metni

- Cihaz
- 4 (AA) pil
- 3 m kablolu optik oksijen sensörü
- Saklama/kalibrasyon şişesi
- Kalibrasyon verilerini içeren Micro-SD kart
- Veri Toplama Yazılımı (mikro SD kartta veya [İndirmede bulunur](#))
- Tam kullanım kılavuzu (basılı versiyon ve mikro SD karta dahildir)
- Metal koruma
- Güç kaynağı ve veri toplama için mikro USB kablosu
- Kordon
- çantada taşınabilir

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya