

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Nessleriser 2150 带三脚架、灯和 AF 306/P

完整的包装，使您能够以正确的（113毫米）路径长度使用Nessleriser圆盘。



- 提供 400 多种不同颜色的色盘
- 有色和混浊样本的补偿
- 保证玻璃滤色片的耐用性
- 集成棱镜

货号: 172030

#### 可用于不同的应用

Nessleriser 2150用途广泛：它既可用于游泳池，也可用于研究中心、大学或一般饮用水处理。

#### 日光灯

为了使您能在不利的能见度条件下始终安全、稳定地进行测量，本套仪器配备了一个主日光装置，因此无论您在哪里测量，照明条件始终保持不变。

#### 集成棱镜

集成棱镜在视觉上使色盘的玻璃标准和彩色样品进入视野。

#### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 能源 | 食品和饮料行业

#### Nessleriser 2150 带三脚架、灯和 AF 306/P

Nessleriser 2150是一个多功能的比色系统，用于颜色测量和水分析。操作舒适，不影响准确性和再现性。Nessleriser 2150可用于多种用途。游泳池、研究或饮用水处理只是几个例子。

#### 辅料

标题	货号
日光灯，电源供电运行	171020
Nessleriser 基础设备的三脚架	172180
一对纳氏管，113 mm 光程，50 ml，AF 306	353060
一对纳氏管，113 mm 光程，带浸入式销，DB 420	353080
AF 315 纳氏比色管用于测定氧气，以及色盘 NOE ( 1 件 )	353150