

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## AF 357 Potable Water Kit

提供 400 多种不同颜色的色盘



- 提供 400 多种不同颜色的色盘
- 有色和混浊样本的补偿
- 保证玻璃滤色片的耐用性
- 集成棱镜

货号: 413570

### 可用于不同应用

比色仪 2000+ 可以多样化应用：它用于游泳池以及研究中心、大学或一般的饮用水处理领域。

### 日光灯

为了能够在不利的能见条件下始终安全稳定地测量，我们建议使用（可选）电源或电池供电的日光灯。如此光线条件始终保持不变。无论在哪儿测量。

### 可实行各种分析

对于比色仪 2000+ 提供 400 多种色盘和多种试剂。其组合得到保障。如果您必须对其进行一次更改，完全可以在不打开比色仪的情况下工作。

### 集成棱镜

集成棱镜在视觉上将色盘的玻璃标准和有色样本带入视野。

### 行业

医药行业 | 市政 | 油气 | 能源 | 食品和饮料行业

### 应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 消毒控制 | 锅炉水

### AF 357 Potable Water Kit

比色仪 2000+ 是一种用于水分析的通用比色系统。操作舒适，精度和重现性无妥协：比色仪 2000+ 可用于诸多应用。游泳池、研究或饮用水处理只是其中几例。

### 测量范围

Test Name	测量范围	化学方法
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) 铂钴标准法
T 氟化物	0 - 1.6 mg/L F <sup>-</sup>	SPADNS
值 T	6.0 - 7.6 pH	溴百里酚蓝
值 T	6.8 - 8.4 pH	苯酚红
氯 T	0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
氯 T	0.2 - 4.0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
氯化物	10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>	
硬度	10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	

## 标准配置文本

- Comparator 2000+
- Nessleriser Field Kit
- Comparator discs for Chlorine, Fluoride, Hazen and pH Value
- 4 x Comparator vials, 10 ml, 13 mm path length
- 2 x Glass Comparator vials, 40 mm path length
- 2 x Nessleriser Tubes AF306, 50 ml with plungers
- Shaker Tube for Chloride and Total Hardness Tests
- 1 x Glass stirring rod
- 1 x Box of Filter Papers, 9cm diameter
- 1 x Filter funnel
- 1 x 250ml Sample Bottle
- 1 x Pipette 0.1 - 0.5 ml
- Tablet reagents for each parameter
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction Manual

## 辅料

标题	货号
日光灯, 电池供电	142050
塑料比色杯, 光程 13.5 mm, 带灰色盖子, 10 件套	145500
一对纳氏管, 113 mm 光程, 50 ml, AF 306	353060
玻璃搅拌棒, 长 20 cm	364080
塑料搅拌棒, 长 13 cm, 10 件套	364120
带把手的塑料漏斗	471007
W 680/OG/40 玻璃比色杯, 40 mm 光程	606890

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙