

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



0-32 % 白利糖度折光仪

Determination of cooling water in open and closed systems



Lovibond® 白利糖度 RHB 系列折光仪用于与含糖液体（果汁、软饮料、葡萄酒）配合使用，以监测和控制食物中的含糖量。这些设备提供了用于维持产品质量的重要数据，通常用于控制各种工业液体、切削液和助熔剂的浓度。除折光仪之外，该套件还包含一个移液器用于将检测液滴到棱镜上，以及一本说明书。

- 实用、快速、准确
- 清洁应用，即时结果
- 自动温度补偿
- 直接读取凝固点和浓度（乙二醇和丙二醇）

货号: 56M000301

行业

其他行业 | 化工行业 | 油气 | 食品和饮料行业

应用

冷却水

0-32 % 白利糖度折光仪

Lovibond® 白利糖度和乙二醇折光仪系列舒适、快速、准确，可立即获得结果。它们提供自动温度补偿，可直接读取凝固点和浓度（乙二醇和丙二醇）。

测量范围

| Test Name | 测量范围 |
|-----------|----------|
| Brix | 0 - 32 % |