

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PTV 1000 带 Profibus; 白光光源

新一代在线浊度测量



- 智能控制器 - 无需额外操控装置
- 简化操作，优化流程
- 创新低维护需求
- 准确监测低量程净水浊度

货号: 6135613

### 极简操作 – 创新方法

一切源于对细节的重视：罗威邦 PTV 系列产品在研发过程中，充分考虑使在线浊度监测的各个方面简单便利：包括——简化安装调试，设置；日常运行和控制；常规程序，如校准、校验和维护以及数据获取和管理。

### 智能用户界面-重新定义控制器

采用大家熟悉的触屏界面直接操控或在手机、平板电脑等智能设备操控 PTV 系列在线浊度仪。移动APP具有便捷直观的数据查阅和统计分析功能，带有操作分步提示，简化校准及验证步骤，提升用户体验，简化操作。

### 节约资源

使用PTV仪器省时，省钱，省水。饮用水浊度监测追求低量程高精度（特别是<1NTU情况下），PTV在线浊度仪，专门针对此类要求而设计优化，达到超乎想象的监测效果并帮助用户节省资金和时间成本。

### 符合国际标准规范

PTV 在线浊度仪有多种版本的产品供不同国家地区选择，涵盖ISO标准，或US EPA标准。

### 进出水管理装置

进出水管理装置是一个管理水样进出PTV的附加装置，整合了多个分离部件，节省了大量安装和维护工作。

### 安装背板

安装背板是一个PTV附加配件，承载一切，井井有条，用于快速，简便的安装和固定主要部件和配件。

### 创新的2种方式操作界面

**触摸显示屏操作界面** - PTV系列产品都自带触摸屏，可以非常简便地进行所有的设置和仪器操作，不需要任何外加设备。

**移动设备端AquaLXP™ app 操作界面** -使用 AquaLXP™ app 操作软件操作PTV设备，是触摸屏操作的增强版，不但可以对PTV设备进行所有的常规的设置操作，更可以享用app软件具有的智能启发式动画操作指导，高级数据分析和统计工具，完整的维护和维修日志，以及使用熟悉设备带来的无比的舒适性。

### 标准液——用于校准 & 验证

来自Tintometer® Lovibond® 罗威邦®的T-CAL浊度标准液，是符合 US EPA 和 ISO 标准要求的一级标准液。T-CAL 浊度标准液与T-CALplus™ 校准包搭配使用，您会发现浊度校准原来如此简单，并且安全。

## 行业

市政

## 应用

饮用水处理

环境条件	5 - 50 °C , 相对湿度 5 - 95 % ( 非冷凝 )
保护等级	IP 65
一致性	EPA
尺寸	158.5 x 340.4 x 334.5 mm

## 辅料

标题	货号
Assembly, Float	19806-054
Assembly, Fluidics Manifold	19806-056
Constant Head Height Regulator	19806-058
Kit, Fittings & Tubing	19806-059
T-CALplus Calibration Tube Assembly (Blue Tube)-	19806-062
Cleaning Tube Assembly (Black Tube)	19806-072
Kit, Bubble trap cover Replacement (comes with O-ring)	19806-077
Kit, Beam dump Replacement (comes with O-ring), for PTV 1000, PTV 2000	19806-078
Kit, Knob for bubble trap	19806-079
Kit, Drain fitting	19806-080
Kit, Drain cover	19806-081
Mounting Cleat, for PTV 1000, PTV 2000	19806-082
Kit, Flow body assembly, with Flow Meter	19806-083
Kit, Flow body assembly, without Flow Meter	19806-084
Kit, Illuminator Lens Sub Assembly	19806-085
Kit, Installation Connectors	19806-086
Rotometer, 25 to 100 mL/min	19806-087
Panel, Instrument and Sample Management	19806-088
Brass mounting cup assembly	19806-106
Dry Verification STD, High Range ( > 10 NTU)	19806-110
Dry Verification STD, Low Range ( < 10 NTU)	19806-111
Fuse, 1.6A, 250VAC	19806-206
Illuminator O-ring	19806-407
O-ring, for Beam Dump	19806-416
Tubing, 1/4" OD, black, Polyethylene	19806-429
O-ring, Rear Drain cover	19806-434
Fitting, Quick Connect, Male	19806-436
Lanyard Strap	19806-448
Fitting, Quick Connect, Female	19806-449
Plug for Conduit holes	19806-487
Valve; 1/4" Tubing Quick Connect	19806-494
Tablet Wall Mount	19806-521
Strain Relief, 3/8" NPT	19806-527
Tubing, 3/8" ID x 1/2" OD x 1/16" Wall, Clear PVC	19806-531
Seal, Bubble trap cover, -241 -	19806-554
Insert, Measurement Module Holder, Instrument Panel	19806-570
Measurement Module, PTV 1000 IR	19806-700
Measurement Module, PTV 1000 IR, with Bluetooth®	19806-701
Pad, Application, Microfiber, w/pocket	19806-803
Rinse bottle, 500 ml	420056
T-CALplus® 标准, 0.30 NTU, 监测标准	48010035
T-CALplus® 标准, 1.00 NTU, 监测标准	48010135
T-CALplus® 标准, 5.00 NTU, 校准标准	48010235
T-CALplus® 标准, 20 NTU, 校准标准	48010335
T-CAL® 标准, 0.30 NTU, 500 ml	48011050
T-CAL® 标准, 1.00 NTU, 500 ml	48011150
T-CAL® 标准, 5.00 NTU, 500 ml	48012250
T-CAL® 标准, 20.00 NTU, 500 ml	48012350
清洗液	54010435
洗涤剂	54011010
沉积物去除剂	54013003

## PTV 1000 带 Profibus; 白光光源

浊度的测定是评估饮用水质量的关键参数。

Lovibond® 罗威邦® 组建了一支由全球知名的浊度专家组成的专业团队，为解决客户在使用当前浊度测量系统时所面临的所有问题，研发了全新在线浊度仪。创新推动技术的发展，PTV 系列智能在线浊度仪与现代通信系统和直观用户界面相结合，成为受用户青睐的下一代的在线浊度仪。

## 测量范围

Test Name	测量范围
Turbidity	0.0001 - 100 NTU

## Technical Data

光学性质	White LED
精度	量程终值的 ± 2 % 或小于 0.015 / 15 mNTU
杂散光	小于 0,015 / 15 mNTU
显示解析度	最高 0.0001 NTU ( 取决于量程 ) 或 5 个显示位
重复性/精确度	1 NTU 时, 优于 1 %
初始响应	10 % 的变化: 最大流量时, 15 秒
阶跃响应	T-90 ) , 200毫升/分钟不到240秒。在1 NTU
信号平均	可选择: 1、3、6、10、30、60 和 90 秒, 标准设置为 30 秒
样品温度	0 - 50 °C , 最高样本温度 70 °C
采样流量	30 至 500 ml/min , 最佳 50 至 80 ml/min
进样口	1/4 英寸 NPT 母头, 1/4 英寸压缩软管 ( 附带 )
出样口 ( 排水 )	3/8 英寸 NPT 母头, 3/8 英寸软管接头 ( 附带 )
供电要求	90 - 264 V , 交流电, 50 - 60 Hz, 自动选择
进样管	1/4 英寸 OD 或 6 mm OD
出样管	3/8 英寸 OD 或 9 mm OD
浊度仪排空	集成截止阀的快速连接件
校准	使用许可的福尔马肼溶液针对 5.0 或 20 NTU 进行单点校准
模拟输出: 测量模块	可选择 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA ; 可通过量程的每个区段对输出范围进行编程
模拟输出: 接电箱	可选择 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA ; 可通过量程的每个区段对输出范围进行编程
报警	Three set-point alarms, each equipped with an SPDT relay with unpowered contacts rated 5 A resistive load at 230 V, AC
数字协议	Profibus DP
接线盒外壳类型	聚酯纤维增强
接线盒外壳防护等级	IP 66
安全性	由 TÜV Rheinland 记录在册, 符合 UL 61010A-1 : 经 TÜV Rheinland 认证符合 CSAC22.2 No.1010.1: 由 TÜV Rheinland 进行 CE 认证, 符合 61010-1
抗扰度	由 TÜV Rheinland 进行 CE 认证, 符合 61326 ( 工业水准 )
排放物	等级 A : EN 61326、CISPR 11、FCC 第 15 部分、加拿大引起干扰的数字设备标准 ICES-003
安装硬件	浊度仪传感器 - 开槽安装架, 可以固定在任何垂直的平面或面板上 ( 选配 )。接线盒 - 直接安装在任何垂直的平面或面板上 ( 选配 )
认证方法	湿式标准 ( 稳定的福尔马肼溶液 ) 或干式检测装置
Limit of Determination	0.0005 NTU
检出限	0.005 NTU
流量计	没
便携性	Process

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

**Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

**Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙