

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirect pH 110 ( 套件 )



- 高测量精度
- 重量轻
- 防护板
- 数字显示

货号: 721300

### 不同参数

SensoDirect 110 系列测量仪表可用于测量 pH、盐含量和电导率。

### 防护壳

防护板不仅能保证安全接触，也能针对坠落受损提供保护。在壳体背面固定的支架也可用作吊架或带夹。

### 包括“Hold”功能

通过该功能在显示屏上巧妙地“冻结”所获取的数据。这不仅有助于结果的读取，还可以提高可重复性。

### 自动电池检查

将持续监控电量，如此您不会遭遇令人不快的电池意外。这样您就可以及时更换电池。

### 行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 市政 | 泳池服务 | 海洋工业

### 应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 锅炉水 | 饮用水处理

### SensoDirect pH 110 ( 套件 )

高品质、由电池供电的手持式仪器，用于测定 pH。  
应用灵活，在操作上用户友好

### 测量范围

Test Name	测量范围
pH	0 - 14

### Technical Data

测量范围	0 - 14 pH
Auto - OFF	是
电源	9 V-方块电池
便携性	手提
环境条件	0 - 50°C ; 0 - 80% 相对湿度 ( 非冷凝 )
保护等级	IP 30
一致性	CE
尺寸	110 x 34 x 208 mm

# 标准配置文本

- 设备在坚固的塑料箱中保存
- 电池
- pH 缓冲剂 ( 4.01/7.00 )
- pH 塑料电极 226 型
- 保修声明
- 操作说明

## 辅料

标题	货号
pH 电极, 塑料/凝胶, 226 型, 无温度传感器, BNC 连接器	721226
带玻璃轴/凝胶的 pH 电极, 235 型, 无温度传感器, 用于 SD 300 / SD 305 pH 的 BNC 连接器	721235BNC
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红, 90 ml 可回溯至 N.I.S.T	721247
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄, 90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721248
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝, 90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721249
pH-缓冲溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红, 1 升, 可回溯至 N.I.S.T	721252
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄, 1 升, 可回溯至 N.I.S.T.	721254
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝, 1 升, 可回溯至 N.I.S.T	721256
pH 替换电极, pH 值为 0 ... 14, 塑料/凝胶型, BNC 插头	721330
用于 SensoDirect pH 110 的带泡沫箱子	725030
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液, 25 毫升	726402
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液, 100 毫升	726404

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙