

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SD 315 Oxi ( 套件 2 )

防水手持测量仪，用于测量 溶解氧 (O<sub>2</sub>)/O<sub>2</sub> 浓度/O<sub>2</sub> 饱和度/温度



- 坚固防水 (IP 67)
- PC 接口 ( USB / 串行或模拟 )
- 数据记录器和报警功能
- 良好实验室规范 ( GLP 功能 )

货号: 724690

### 无极化

广为知名的 Clark 氧传感器可以在无极化时间的情况下立即测量。

### 可多样化应用

SD 315 Oxi 针对工业、实验室和城市设施，如污水处理或自来水厂。

### 数据管理

数据记录器和相应的记录器软件确保简化处理所获得的数据。为了在任何视觉条件下都能正常工作，设备配备背光显示屏。

### 防护壳

防护板不仅能保证安全接触，也能针对坠落受损提供保护。在壳体背面固定的支架也可用作吊架或带夹。

### 报警

如果测量值偏离预定义的数值，集成警报会提出告警。

### 自动保持

通过自动保持 (Auto-Hold) 功能可以轻松读取测量值。

### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### SD 315 Oxi ( 套件 2 )

便携式手持测量仪器，用于测定溶解氧。其可靠、坚固，由于采用了 Clark 氧传感器，是即时测量的理想之选，无需费时的极化时间。

### 测量范围

Test Name	测量范围
Oxygen	0 - 70 mg/L O <sub>2</sub>
Oxygen	0 - 600 %
Temperature	0 - 50 ° C

## Technical Data

显示	背光 LCD
数据存储	手动记录仪：1000个数据集（单值按键）。自动记录器：10000个数据集（周期性，时间间隔：1-3600秒）。记录仪：10000个数据集（周期性，时间间隔：1-3600秒）。
Auto – OFF	是
电源	2个 AAA 电池 Micro-USB
便携性	手提
温度补偿	是
保护等级	IP 67
一致性	CE
多语言操作界面	德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷兰语, 中文
尺寸	98 x 37 x 164 mm

## 辅料

标题	货号
KOH 100, 替代电解质, 100毫升, 用于SD 310 / SD 315 Oxi	19801130
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧电极, 带 2 m 电缆, 铂阴极/铅阳极	19805050
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧电极, 带 10 m 电缆, 铂阴极/铅阳极	19805051
用于 SD 310 / SD 315 Oxi 的氧电极, 带 30 m 电缆, 铂阴极/铅阳极	19805052
氧电极 SD 310 / SD 315 Oxi 的保护帽用于深度测量 (PVC)	19805055
氧电极 SD 310 / SD 315 Oxi 的保护帽用于深度测量 (黄铜)	19805056
存储/校准瓶	19805057
SD 300 / SD 305 系列 USB 数据传输电缆	724620
含记录器的 GSOFIT 3050 Windows 软件, 适用于 SD 300 / SD 305 系列	724625
氧电极 SD 300 / SD 315 Oxi 服务套件由 3 个替换薄膜头和 100 ml KOH (1.18 mol/l) 电解质溶液组成	724670
SD 305 系列的带泡沫箱子	725070

## 标准配置文本

- 铠装仪表, 包括电极夹
- 电池
- 氧电极含 10 m 电缆
- 电解质溶液 (KOH) 100 ml
- 带海绵的校准瓶
- 2 件替换薄膜头
- 操作说明
- 保修声明

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙