

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SD 325 Con ( 套件 2 )

防水手持测量仪，用于测量 TDS/含盐量/温度



- 坚固防水 (IP 67)
- PC 接口 ( USB /串行或模拟 )
- 数据记录器和报警功能
- 良好实验室规范 ( GLP 功能 )

货号: 724750

### 用户友好的操作

大型背光显示屏让舒适的操作更加完善。因此您可以在任何情况下直接查看测量结果。

### 技术先进

数据记录器、自动温度补偿和识别缓冲液是 SD 325 Con 的其他功能。

### 数据管理

数据记录器采集的数据可通过 USB 接口 ( 串行或模拟 ) 传输至计算机。

### 防护壳

防护板不仅能保证安全接触，也能针对坠落受损提供保护。在壳体背面固定的支架也可用作吊架或带夹。

### 可变装备

根据量程，提供3种采用创新型 2或4 极技术的电导率测量单元。

### 附加装备

电池和电极状态指示、电池更换指示灯、自动关闭 (Auto-Off)、自动保持 (Auto-Hold)、最小/最大值存储器同样必须作为功能包含在内。

### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### SD 325 Con ( 套件 2 )

坚固、防水 (IP67) 和便携式手持测量仪器，用于测量电导率、TDS、含盐量和温度。即使在极端的环境条件下，便于操作的特点和防护板也可以随时确保安全工作。

### 测量范围

Test Name	测量范围
Conductivity	0 - 1000 mS/cm
Salinity	0 - 70 g/kg
TDS	0 - 5000 mg/L
Temperature	-5 - 100 °C

## Technical Data

显示	背光 LCD
数据存储	手动记录仪：1000个数据集（单值按键）。自动记录仪：10000个数据集（周期性，时间间隔：1-3600秒）。记录仪：10000个数据集（周期性，时间间隔：1-3600秒）。
Auto – OFF	是
电源	2个 AAA 电池 Micro-USB
电池寿命	160 h
便携性	手提
温度补偿	自动
保护等级	IP 67
一致性	CE RoHS WEEE
多语言操作界面	德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 荷兰语, 中文
尺寸	128 x 164 x 37 mm

## 辅料

标题	货号
用于 SD 320 / SD 325 Con 的 LC 12, 最高 200 mS/cm	19805040
用于 SD 320 / SD 325 Con 的 LC 16, 最高 1000 mS/cm	19805045
LC 10 用于 SD 320 / SD 325 的超纯水电极, 带 1 m 电缆	19805046
校准溶液 1413 $\mu$ S/cm, 500ml, 可追溯至 N.I.S.T	722250
SD 300 / SD 305 系列 USB 数据传输电缆	724620
含记录仪的 GSOFT 3050 Windows 软件, 适用于 SD 300 / SD 305 系列	724625
SD 305 系列的带泡沫箱子	725070
电导率溶液 (1413 $\mu$ S/cm)--90毫升--可追溯至N.I.S.T.	726654
电导率溶液 (12.88 mS/cm)--90毫升--可追溯至N.I.S.T.	726684

## 标准配置文本

- 铠装仪表, 包括电极夹
- 电池
- 电导测量池 LC 16 ( 量程 0-1000 mS/cm )
- 电导率溶液(1413  $\mu$ S/cm ; 12.88 mS/cm)
- 操作说明
- 保修声明在箱子中保存

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙