

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



SD 400 Oxi L

高水平溶解氧的测量



- 发光技术
- 最高精密度
- 低保养需求
- 无偏离光学测量

货号: 740030

技术先进

SD 400 Oxi L 采用光学发光技术。您的优势：高测量精度、快速响应和绝对用户友好的测量。

低保养需求

由于采用发光技术，无需电解质。因此不再需要定期补充 - 并将保养工作降至最低。

数据管理

通过集成软件（“数据记录器”）简化了数据的采集和分析。

适合“稀释 BOD”的测定

SD 400 Oxi L 的电极针对标准 BOD 瓶 (NS 19/26) 进行优化。因此，该设备非常适合针对稀释 BOD 实行符合标准的 BOD 测定。

行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 食品和饮料行业

SD 400 Oxi L

采用最先进的发光技术，将测量精度与低保养需求相结合。适用于研究和教学，用于污水处理和自来水厂以及水文学。可通过 USB 传输数据。

Technical Data

测量原理	光学氧传感器
测量范围	氧气 0 - 50 mg/l, 饱和度 0 - 500 %, 温度 -5 至 50 °C, 气压计 51 至 12 kPa
精度	Concentration: < 20 mg/l: ± 1% MW oder 0,1 mg/l > 20 mg/l: ± 10% MW Saturation: < 200 %: ± 1% MW oder 0,1 % > 200 %: ± 10% MW Temperature: ± 0,2 °C
显示	大型 LCD
数据接口	Micro-USB
数据存储	用于监控和保存数据的软件
Auto - OFF	是
外部存储器	微型 SD 卡
电源	Micro-USB 4个电池 (AA)
便携性	手提

环境条件	-5 °C - 50 °C
一致性	CE
尺寸	98 x 54 x 162 mm
带包装的重量	(unit incl. batteries)

标准配置文本

- 仅基础设备 - 无电极
- 无箱子
- 无其他配件
- 操作说明
- 保修声明

辅料

标题	货号
清洁布	197635
用于 SD 400 Oxi L 的带泡沫箱子	740050
光学氧传感器含 1.5 m 电缆，包括存储/校准瓶和含校准数据的 micro SD 卡	740060
光学氧传感器含 3 m 电缆，包括存储/校准瓶和含校准数据的 micro SD 卡	740070
光学氧传感器含 10 m 电缆，包括存储/校准瓶和含校准数据的 micro SD 卡	740080
数据传输套件 (USB 线和适配器)	740090
保养套件 (薄膜盖和含校准数据的 micro SD 卡)	740100
金属保护帽	740110
存储/校准瓶	740120

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙