

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



EC 2000 铂钴

从目视法向自动色度测量的发展过渡



- 2 视窗比色仪，兼具直观视觉对比 & 数字显示结果
- 目视比色方面，与目视比色仪 2000 一致
- 包括验证标准液和玻璃标准
- 快速且准确，开箱即用

货号: 162010

双重色度测量显示选项

在屏幕上显示颜色
在屏幕上显示数字

轻松从目视色度测量过渡到电子色度测量

某些习惯于传统比色仪系列的色度测量人员，会抵触将仪器升级至电子系统。基于物理色差的确定性有所降低。现在这种过渡过程更加简单便捷。

触摸屏技术

您可以通过直观的菜单在屏幕上对设备进行编程。

可编程设置

您可以设置语言*、日期、时间和首选的视图显示，并通过独立的公差设置创建项目。

屏幕警告系统

通过样本相关的即时信息，您可以立即应对可能超出公差范围的结果。

在公差范围内 = 绿色
超出公差范围 = 红色
接近公差极限值 = 黄色

操作简便的人体工学设计和界面

您将在操作过程中，得到快速简便的可靠支持。

轻松存储和共享结果

大容量数据存储系统 (> 20,000 次测量) 和 USB 接口，确保您可以保存并轻松共享您的结果。

单色标测量设备

该系列目前由四种具有单独色标的仪器组成，可用于测量：铂-钴/ Hazen/ Apha 颜色 (ASTM 1209)、加德纳颜色 (ASTM D1544, ASTM D6166、AOCS Td 1a、MS 817 第 10 部分)、Saybolt 颜色 (ASTM D 156, ASTM D6045) 和 ASTM 颜色 (ASTM D1500, ASTM D 6045, ISO 2049, IP196)。

* 支持的语言：英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文、日语、俄语。

行业

化工行业 | 医药行业 | 油气 | 食品和饮料行业

应用

化工产品 | 污水处理 | 石油和石蜡

EC 2000 铂钴

电子比色仪 (EComparator) 系列在色度测量方面更进一步，方便您将目视（主观）数据转换成电子（客观）数据。使用 EComparator 电子比色仪系列，您现在可以同时通过屏幕色彩显示和屏幕数字显示观察色差。

目前 EC 2002 系列包含两台设备，带有可独立测量的色标：铂钴/颜色/ Apha 颜色 (ASTM 1209)、加德纳颜色 (ASTM D 1544、ASTM D 6166、AOCS Td 1a、MS 817 第 10 部分)。

Technical Data

Applicable Standard	ASTM D1209 ISO 6271
颜色类型	Transparent
显示	Size: 3.5 inch; Resolution: 320 x 240; Colour: 24 Bit (True Colour)
数据接口	USB
内置存储器	> 20000 次测量
电源	USB 2.0 (mini USB 插头) 4个电池 (AA)
按键	3 按键薄膜键盘
外壳	ABS 防火剂
便携性	手提
触摸屏	no
多语言操作界面	德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 俄语, 中文, 日语
尺寸	106 x 57 x 210 mm

标准配置文本

- 便携式外壳内含：
- EC 2000 设备
 - 1 x W100 OG 比色杯
 - 3 x W100 塑料比色杯
 - 1 × 参考玻璃标准
 - 1 × 透明玻璃标准
 - 2 × 60 mL 参考标准液
 - 电源（英国、欧洲和美国接口）
 - USB 连接线
 - 4 x AA 电池组

辅料

标题	货号
液体标准铂钴色标 0 - 60 ml	133991
液体标准铂钴色标 15 - 60 ml	134160
液体标准铂钴色标 30 - 500 ml	134170
液体标准铂钴色标 15 - 500 ml	135049
液体标准铂钴色标 0 - 500 ml	135059
其他	190620
其他	190630
50 mm 一次性塑料比色杯	352101

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙