

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



SensoDirect 150 (套件 1) pH/Con/TDS/Oxi/Temp.



- pH /Redox、电导率、溶解氧气等
- 一体化
- 大型 LCD 显示屏
- 防护板

货号: 724200

一个设备中的多个参数

SensoDirect 150 将多个手持式仪器的应用结合在一台仪器中。它采用多功能装置的设计，用于测定 pH、氧化还原值、氧气、电导率和 TDS。

直观的用户指导

在大型 LCD 显示屏上方便读取所有测量值。

可采用不同的参数组合

可使用组合 pH + Con + TDS + Oxi、pH + Con + TDS、pH + Oxi 和 pH + 氧化还原。选择权由您掌握。

行业

NGO | 其他行业 | 市政 | 海洋工业

应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 锅炉水 | 饮用水处理

SensoDirect 150 (套件 1) pH/Con/TDS/Oxi/Temp.

多参数手持式仪器，用于测定溶解氧 (O₂)、O₂ 浓度、电导率、TDS、pH 和 ORP。

测量范围

Test Name	测量范围
Conductivity	0 - 200 µS/cm
Conductivity	0.2 - 2.000 mS/cm
Conductivity	2 - 20 mS/cm
Conductivity	20 - 200 mS/cm
Oxygen	0 - 20 mg/L O ₂
pH	0 - 14
TDS	0 - 132 ppm
TDS	132 - 1320 ppm
TDS	1320 - 13200 ppm
TDS	13200 - 132000 ppm
Temperature	0 - 60 °C

Technical Data

显示	大屏 LCD 显示器，可调节对比度
Auto – OFF	是
电源	DC 1,5 V 电池 (UM3,AA) DC 9 V 适配器
便携性	手提
保护等级	IP 51
一致性	CE
尺寸	120 x 40 x 220 mm
带包装的重量	(unit incl. batteries)

标准配置文本

- 设备
- 电池
- pH 电极
- 温度测量槽
- 电导性测量槽
- 氧传感器
- pH 缓冲套件 4.01/7.00
- 电解液
- 薄膜头
- 操作说明
- 保修声明
- 箱内存放

辅料

标题	货号
微电池 (AAA)，4 件套	1950026
Redox 校准溶液，470 mV，100 ml	195070
pH 电极，塑料/凝胶，226 型，无温度传感器，BNC 连接器	721226
带玻璃轴/凝胶的 pH 电极，235 型，无温度传感器，用于 SD 300 / SD 305 pH 的 BNC 连接器	721235BNC
Redox 电极，塑料/凝胶，BNC 连接器，约 1 m 电缆	721242
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红，90 ml 可回溯至 N.I.S.T	721247
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721248
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.	721249
pH-缓冲溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml	721250
pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红，1 升，可回溯至 N.I.S.T	721252
pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄，1 升，可回溯至 N.I.S.T.	721254
pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝，1 升，可回溯至 N.I.S.T	721256
pH 替换电极，pH 值为 0 ... 14，塑料/凝胶型，BNC 插头	721330
校准溶液 1413 µS/cm，500ml，可追溯至 N.I.S.T	722250
电导率测量槽，约 1 m 电缆	724400
氧传感器，约 4 m 电缆	724410
温度传感器 Pt1000，约 1.5 m 电缆	724420
氧传感器的替换薄膜	724460
氧传感器的替换电解液	724470
电源 SensoDirect	724540
SensoDirect 150 的带泡沫箱子	725050
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液，25 毫升	726402
用于 pH / ORP 的 3 M KCl 存储溶液，100 毫升	726404
电导率溶液 (1413 µS/cm)--90 毫升--可追溯至 N.I.S.T.	726654
电导率溶液 (12.88 mS/cm)--90 毫升--可追溯至 N.I.S.T.	726684

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited
Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China
9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil
Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.
6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.
Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain
Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙