

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## SensoDirect 150 ( 套件 4 ) pH/Redox/Temp.



- pH /Redox、电导率、溶解氧气等
- 一体化
- 大型 LCD 显示屏
- 防护板

货号: 724230

### 一个设备中的多个参数

SensoDirect 150 将多个手持式仪器的应用结合在一台仪器中。它采用多功能装置的设计，用于测定 pH、氧化还原值、氧气、电导率和 TDS。

### 直观的用户指导

在大型 LCD 显示屏上方便读取所有测量值。

### 可采用不同的参数组合

可使用组合 pH + Con + TDS + Oxi、pH + Con + TDS、pH + Oxi 和 pH + 氧化还原。选择权由您掌握。

### 行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 市政 | 泳池服务 | 海洋工业

### 应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 锅炉水 | 饮用水处理

## SensoDirect 150 ( 套件 4 ) pH/Redox/Temp.

多参数手持式仪器，用于测定溶解氧 (O<sub>2</sub>)、O<sub>2</sub> 浓度、电导率、TDS、pH 和 ORP。

### 测量范围

| Test Name   | 测量范围                |
|-------------|---------------------|
| pH          | 0 - 14              |
| Redox       | -1999.9 - 1999.9 mV |
| Temperature | 0 - 60 °C           |

### Technical Data

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 显示         | 大屏 LCD 显示器，可调节对比度                  |
| Auto - OFF | 是                                  |
| 电源         | DC 1.5 V 电池 (UM3,AA)<br>DC 9 V 适配器 |
| 便携性        | 手提                                 |
| 保护等级       | IP 51                              |
| 一致性        | CE                                 |
| 尺寸         | 120 x 40 x 220 mm                  |
| 带包装的重量     | (unit incl. batteries)             |

# 标准配置文本

- 设备
- 电池
- pH 电极
- 温度测量槽
- Redox 电极
- pH 缓冲套件 4.01/7.00
- 操作说明
- 保修声明
- 箱内存放

| 标题                                      | 货号     |
|-----------------------------------------|--------|
| 氧传感器，约 4 m 电缆                           | 724410 |
| 温度传感器 Pt1000，约 1.5 m 电缆                 | 724420 |
| 氧传感器的替换薄膜                               | 724460 |
| 氧传感器的替换电解液                              | 724470 |
| 电源 SensoDirect                          | 724540 |
| SensoDirect 150 的带泡沫箱子                  | 725050 |
| 用于pH / ORP的3 M KCl存储溶液，25毫升             | 726402 |
| 用于pH / ORP的3 M KCl存储溶液，100毫升            | 726404 |
| 电导率溶液 (1413 µS/cm)--90毫升--可追溯至N.I.S.T.  | 726654 |
| 电导率溶液 (12.88 mS/cm)--90毫升--可追溯至N.I.S.T. | 726684 |

## 辅料

| 标题                                                          | 货号        |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 微电池 (AAA)，4 件套                                              | 1950026   |
| Redox 校准溶液，470 mV，100 ml                                    | 195070    |
| pH 电极，塑料/凝胶，226 型，无温度传感器，BNC 连接器                            | 721226    |
| 带玻璃轴/凝胶的 pH 电极，235 型，无温度传感器，用于 SD 300 / SD 305 pH 的 BNC 连接器 | 721235BNC |
| Redox 电极，塑料/凝胶，BNC 连接器，约 1 m 电缆                             | 721242    |
| pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红，90 ml 可回溯至 N.I.S.T                   | 721247    |
| pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.                  | 721248    |
| pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝，90 ml 可回溯至 N.I.S.T.                 | 721249    |
| pH-缓冲溶液套件 pH 4, pH 7, pH 10 (25 °C), 90 ml                  | 721250    |
| pH 缓冲溶液 4.01 (25 °C) 红，1 升，可回溯至 N.I.S.T                     | 721252    |
| pH-缓冲溶液 7.00 (25 °C) 黄，1 升，可回溯至 N.I.S.T.                    | 721254    |
| pH-缓冲溶液 10.01 (25 °C) 蓝，1 升，可回溯至 N.I.S.T                    | 721256    |
| pH 替换电极，pH 值为 0 ... 14，塑料/凝胶型，BNC 插头                        | 721330    |
| 校准溶液 1413 µS/cm，500ml，可追溯至 N.I.S.T                          | 722250    |
| 电导率测量槽，约 1 m 电缆                                             | 724400    |

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙